

Kühlgerät Dachaufbau Kühlleistung 820W 230V AC RAL7035 340x
340x 600mm (BxHxT) Innenkreislauf IP54 Außenkreislauf IP 34

Ausführung

Produkt-Markename	SIVACON
Produkt-Bezeichnung	Kühlgerät
Ausführung des Produkts	Dachaufbau
Ausführung der Temperaturregelung	elektronischer Thermostat
Ausführung des Schaltschrankkühlgeräts	Luft/Luft

Allgemeine technische Daten

A-bewerteter Schalleistungspegel / maximal	62 dB
Betriebsdruck / maximal zulässig	25 bar
Kühlleistung / bei L35L35	820 W
Temperatur	
<ul style="list-style-type: none"> des inneren Kühlkreislaufs / minimal 	20 °C
<ul style="list-style-type: none"> des inneren Kühlkreislaufs / maximal 	46 °C
<ul style="list-style-type: none"> des äußeren Kühlkreislaufs / minimal 	20 °C
Spannungsart / der Betriebsspannung	AC

Strom

Anlaufstrom	12 A
-------------	------

Hauptstromkreis

Betriebsspannung	
<ul style="list-style-type: none"> bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal 	230 V
<ul style="list-style-type: none"> bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal 	230 V
Betriebsstrom	
<ul style="list-style-type: none"> des Sicherungseinsatzes / Bemessungswert 	6 A
<ul style="list-style-type: none"> für Motor / maximaler Nennwert 	2,9 A

Erscheinungsbild

RAL-Farbnummer	RAL 7035
----------------	----------

Produktdetails

Produktbestandteil	
<ul style="list-style-type: none"> Heizung 	Nein
<ul style="list-style-type: none"> Thermostat 	Ja

Anschlüsse

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Stecker 4-polig
---	-----------------

Mechanischer Aufbau

Höhe	340 mm
Breite	340 mm
Tiefe	600 mm
Einbauort	Dachaufbau
Nettogewicht	23 kg
Material	Stahl
	20 ... 55

Approbationen Zertifikate

Referenzkennzeichen

- gemäß DIN EN 61346-2 E
- gemäß IEC 81346-2:2009 E

allgemeine Produktzulassung

Konformitätserklärung



Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MR6423-5DE08>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR6423-5DE08>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MR6423-5DE08

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>