

Kühlgerät Dachaufbau Kühlleistung 2050W 230V AC RAL7035 401x
415x 567mm (BxHxT) Innenkreislauf IP54 Außenkreislauf IP 34

Ausführung	
Produkt-Markename	SIVACON
Produkt-Bezeichnung	Kühlgerät
Ausführung des Produkts	Dachaufbau
Ausführung der Temperaturregelung	elektronischer Thermostat
Ausführung des Schaltschrankkühlgeräts	Luft/Luft
Allgemeine technische Daten	
A-bewerteter Schalleistungspegel / maximal	65 dB
Betriebsdruck / maximal zulässig	25 bar
Kühlleistung / bei L35L35	2 050 W
Temperatur	
<ul style="list-style-type: none"> • des inneren Kühlkreislaufs / minimal 	20 °C
<ul style="list-style-type: none"> • des inneren Kühlkreislaufs / maximal 	46 °C
<ul style="list-style-type: none"> • des äußeren Kühlkreislaufs / minimal 	20 °C
Spannungsart / der Betriebsspannung	AC
Strom	
Anlaufstrom	24 A
Hauptstromkreis	
Betriebsspannung	
<ul style="list-style-type: none"> • bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal 	230 V
<ul style="list-style-type: none"> • bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal 	230 V
Betriebsstrom	
<ul style="list-style-type: none"> • des Sicherungseinsatzes / Bemessungswert 	10 A
<ul style="list-style-type: none"> • für Motor / maximaler Nennwert 	6 A
Erscheinungsbild	
RAL-Farbnummer	RAL 7035
Produktdetails	
Produktbestandteil	
<ul style="list-style-type: none"> • Heizung 	Nein
<ul style="list-style-type: none"> • Thermostat 	Ja
Anschlüsse	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Stecker 4-polig
Mechanischer Aufbau	

Höhe	415 mm
Breite	401 mm
Tiefe	567 mm
Einbauort	Dachaufbau
Nettogewicht	50 kg
Material	Stahl
	20 ... 55

Approbationen Zertifikate

Referenzkennzeichen

- gemäß DIN EN 61346-2 E
- gemäß IEC 81346-2:2009 E

allgemeine Produktzulassung

Konformitätserklärung



Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MR6423-5DE20>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR6423-5DE20>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MR6423-5DE20

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>