

Filterlüfter, Ausschnitt: B: 92 mm, H: 92 mm, RAL 7035, IP54,
Luftstrom: 25 m³/h, Ue AC: 230 V, mit Anschlussleitung 0,5m



Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markename	SIVACON
Produkt-Bezeichnung	Filterlüfter
Ausführung des Produkts	mit Anschlussleitung 0,5m
Art der Lüftung	Entlüftung
Ausführung des Lüfters / Einschublüfter	Nein
Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung	Nein

Allgemeine technische Daten	
A-bewerteter Schalleistungspegel / maximal	30 dB
aufgenommene Wirkleistung / Nennwert	12 W
Ausschnittbreite	92 mm
Ausschnitthöhe	92 mm
Betriebsdauer	37 500 h
Betriebstemperatur / minimal	-10 °C
Läuferdrehzahl / bei 50 Hz / Bemessungswert	2 700 1/min
Läuferdrehzahl / bei 60 Hz / Bemessungswert	3 200 1/min
Spannungsart / der Betriebsspannung	AC

Schutzart und Schutzklasse

Schutzart IP IP54

Strom

aufgenommener Strom / minimal 0,07 A

Hauptstromkreis

Betriebsspannung

- bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal 230 V
- bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal 230 V

Erscheinungsbild

Farbe lichtgrau

Produktdetails

Produktbestandteil / Lüfter Nein

Anzahl

Anzahl der Ventilatoren 1

Mechanischer Aufbau

Höhe 105 mm

Breite 105 mm

Tiefe 59,5 mm

Einbauort Schaltschrankseitenwände, -tür, vertikal

Befestigungsart Schnappbefestigung

Befestigungsart

- 19-Zoll Einbau Nein
- Wand-Montage Ja

Nettogewicht 0,51 kg

Material Kunststoff

Approbationen Zertifikate

Referenzkennzeichen

- gemäß DIN EN 61346-2 E
- gemäß IEC 81346-2:2009 E

allgemeine Produktzulassung

Konformitätserklärung

sonstiges



[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)
<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=8MR6423-5LV10>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR6423-5LV10>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=8MR6423-5LV10

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>