

Filterlüfter, Ausschnitt: B: 177 mm, H: 177 mm, RAL 7035, IP54,
Luftstrom: 115 m³/h, Ue AC: 230 V



Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markename	SIVACON
Produkt-Bezeichnung	Filterlüfter
Art der Lüftung	Entlüftung
Ausführung des Lüfters / Einschublüfter	Nein
Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung	Nein

Allgemeine technische Daten	
A-bewerteter Schalleistungspegel / maximal	51 dB
aufgenommene Wirkleistung / Nennwert	20 W
Ausschnittbreite	177 mm
Ausschnitthöhe	177 mm
Betriebsdauer	27 500 h
Betriebstemperatur / minimal	-10 °C
Läuferdrehzahl / bei 50 Hz / Bemessungswert	2 650 1/min
Läuferdrehzahl / bei 60 Hz / Bemessungswert	3 100 1/min
Spannungsart / der Betriebsspannung	AC

Schutzart und Schutzklasse

Schutzart IP	IP54
--------------	------

Strom

aufgenommener Strom / minimal	0,11 A
-------------------------------	--------

Hauptstromkreis

Betriebsspannung	
<ul style="list-style-type: none"> • bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal 	230 V
<ul style="list-style-type: none"> • bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal 	230 V

Erscheinungsbild

Farbe	lichtgrau
-------	-----------

Produktdetails

Produktbestandteil / Lüfter	Nein
-----------------------------	------

Anzahl

Anzahl der Ventilatoren	1
-------------------------	---

Mechanischer Aufbau

Höhe	204 mm
Breite	204 mm
Tiefe	96 mm
Einbauort	Schaltschrankseitenwände, -tür, vertikal
Befestigungsart	Schnappbefestigung
Befestigungsart	
<ul style="list-style-type: none"> • 19-Zoll Einbau 	Nein
<ul style="list-style-type: none"> • Wand-Montage 	Ja
Nettogewicht	1,03 kg
Material	Kunststoff

Approbationen Zertifikate

Referenzkennzeichen	
<ul style="list-style-type: none"> • gemäß DIN EN 61346-2 	E
<ul style="list-style-type: none"> • gemäß IEC 81346-2:2009 	E

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	sonstiges
------------------------------------	------------------------------	------------------

[Sonstige](#)



Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)
<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MR6423-5LV30>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR6423-5LV30>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MR6423-5LV30

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>