

Wärmetauscher Luft/Luft spez. Wärmeleistung 36W pro K 230V AC
RAL7035 316x 771x 93mm (BxHxT) Schutzart IP54



Ausführung	
Produkt-Markename	SIVACON
Produkt-Bezeichnung	Luft-Luft-Wärmetauscher
Ausführung der Temperaturregelung	ohne Thermostat
Ausführung des Schaltschrankkühlgeräts	Luft/Luft
Allgemeine technische Daten	
Heizleistung	36 W
Spannungsart / der Betriebsspannung	AC
Hauptstromkreis	
Betriebsspannung	
<ul style="list-style-type: none"> • bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal 	230 V
<ul style="list-style-type: none"> • bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal 	230 V
Produktdetails	
Produktbestandteil	
<ul style="list-style-type: none"> • Heizung 	Nein
<ul style="list-style-type: none"> • Thermostat 	Nein
Mechanischer Aufbau	

Höhe	771 mm
Breite	316 mm
Tiefe	93 mm
Einbauort	Schaltschrankseitenwände,-tür

Approbationen Zertifikate

Referenzkennzeichen

- gemäß DIN EN 61346-2 E
- gemäß IEC 81346-2:2009 E

allgemeine Produktzulassung

Konformitätserklärung



EG-Konf.

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MR6423-5ML36>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR6423-5ML36>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MR6423-5ML36

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>