

Filterlüfter, Ausschnitt: B: 177 mm, H: 177 mm, RAL 7035, IP55,
EMV, Luftstrom: 105 m³/h, Ue AC: 230 V



Abbildung ähnlich

| Ausführung | |
|--|--------------|
| Produkt-Markename | SIVACON |
| Produkt-Bezeichnung | Filterlüfter |
| Art der Lüftung | Entlüftung |
| Ausführung des Lüfters / Einschublüfter | Nein |
| Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung | Ja |

| Allgemeine technische Daten | |
|---|-------------|
| A-bewerteter Schalleistungspegel / maximal | 51 dB |
| aufgenommene Wirkleistung / Nennwert | 20 W |
| Ausschnittbreite | 177 mm |
| Ausschnitthöhe | 177 mm |
| Betriebsdauer | 27 500 h |
| Betriebstemperatur / minimal | -10 °C |
| Läuferdrehzahl / bei 50 Hz / Bemessungswert | 2 650 1/min |
| Läuferdrehzahl / bei 60 Hz / Bemessungswert | 3 100 1/min |
| Spannungsart / der Betriebsspannung | AC |

Schutzart und Schutzklasse

| | |
|--------------|------|
| Schutzart IP | IP55 |
|--------------|------|

Strom

| | |
|-------------------------------|--------|
| aufgenommener Strom / minimal | 0,11 A |
|-------------------------------|--------|

Hauptstromkreis

| | |
|---|-------|
| Betriebsspannung | |
| <ul style="list-style-type: none"> • bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal | 230 V |
| <ul style="list-style-type: none"> • bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal | 230 V |

Erscheinungsbild

| | |
|-------|-----------|
| Farbe | lichtgrau |
|-------|-----------|

Produktdetails

| | |
|-----------------------------|------|
| Produktbestandteil / Lüfter | Nein |
|-----------------------------|------|

Anzahl

| | |
|-------------------------|---|
| Anzahl der Ventilatoren | 1 |
|-------------------------|---|

Mechanischer Aufbau

| | |
|--|--|
| Höhe | 204 mm |
| Breite | 204 mm |
| Tiefe | 90 mm |
| Einbauort | Schaltschrankseitenwände, -tür, vertikal |
| Befestigungsart | Schraubbefestigung |
| Befestigungsart | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 19-Zoll Einbau | Nein |
| <ul style="list-style-type: none"> • Wand-Montage | Ja |
| Nettogewicht | 1,1 kg |
| Material | Kunststoff |

Approbationen Zertifikate

| | |
|--|---|
| Referenzkennzeichen | |
| <ul style="list-style-type: none"> • gemäß DIN EN 61346-2 | E |
| <ul style="list-style-type: none"> • gemäß IEC 81346-2:2009 | E |

allgemeine Produktzulassung



Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MR6523-6LV30>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR6523-6LV30>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MR6523-6LV30

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>