



Abbildung ähnlich

### Ausführung

Produkt-Bezeichnung	Einspeisekasten für Schienenverteilersystem BD2
---------------------	---

### Schutzart und Schutzklasse

Schutzart IP	IP54
--------------	------

### Hauptstromkreis

Betriebsfrequenz / Bemessungswert	
• minimal	50 Hz
• maximal	60 Hz
Betriebsspannung / bei AC	
• bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal	690 V
• bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal	690 V
Betriebsstrom	
• für Stromkreis 1 / bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal	315 A
• für Stromkreis 1 / bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal	315 A

## Anschlüsse

anschließbarer Leiterquerschnitt / im Einspeisekasten	• maximal	65,7 mm <sup>2</sup>
--	-----------	----------------------

## Mechanischer Aufbau

Höhe	278 mm
Breite	440 mm
Länge	1 055 mm
Befestigungsart	Decke / Wand
Material / der Stromschiene	Kupfer

## Konformitätserklärung



EG-Konf.

## Weitere Informationen

**Information- und Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=BVP:611344>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/BVP:611344>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=BVP:611344](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=BVP:611344)

**CAx-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

