


Datenblatt

8MF1885-3BS4

SIVACON, Schaltschrank- Leergehäuse, nach IEC 62208, IP40, H:
1800 mm, B: 800 mm, T: 500 mm



Ausführung

Produkt-Markenname	SIVACON
Produkt-Bezeichnung	Schaltschrank-Leergehäuse
Ausführung des Produkts	nach IEC 62208
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung	Nein

Schutzart und Schutzklasse

Schutzart IP	IP40
Betriebsmittelschutzklasse	Schutzklasse 1

Eignung

Eignung zum Einbau / für metrische Abmessungen	Ja
Eignung zur Integration	
• Aufputz-Installation	Nein
• Unterputz-Installation	Nein
Eignung zur Verwendung / für Außengebrauch	Nein

Erscheinungsbild

RAL-Farbnummer	RAL 7035
Farbe	lichtgrau

Produktdetails

Produktbestandteil			
• Lüftungstür	Nein		
• Montageplatte	Ja		
• Rücktür	Nein		
• Sichttür	Nein		
• tiefenverstellbare Montageplatte	Ja		
Produkteigenschaft / des Gehäuses / anreichbares Gehäuse	Nein		
Anzahl			
Anzahl der Schlosser	0		
Anzahl der Türen	1		
Mechanischer Aufbau			
Höhe	1 800 mm		
Breite	800 mm		
Tiefe	500 mm		
Befestigungsart			
• 19-Zoll Einbau	Nein		
• Bodenmontage	Ja		
• Wand-Montage	Nein		
Material	Stahl		
EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	sonstiges
Sonstige	 EG-Konf.	spezielle Prüfbescheinigungen	Sonstige

Weitere Informationen

Information- und Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)
<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MF1885-3BS4>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MF1885-3BS4>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MF1885-3BS4

CAx-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)
<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

