

SIVACON, Schaltschrank- Leergehäuse, nach IEC 62208, IP40, H:
1800 mm, B: 900 mm, T: 1000 mm



Ausführung

Produkt-Markenname	SIVACON
Produkt-Bezeichnung	Schaltschrank-Leergehäuse
Ausführung des Produkts	nach IEC 62208
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung	Nein

Schutzart und Schutzklasse

Schutzart IP	IP40
Betriebsmittelschutzklasse	Schutzklasse 1

Eignung

Eignung zum Einbau / für metrische Abmessungen	Ja
Eignung zur Integration	
• Aufputz-Installation	Nein
• Unterputz-Installation	Nein
Eignung zur Verwendung / für Außengebrauch	Nein

Erscheinungsbild

RAL-Farbnummer	RAL 7035
Farbe	lichtgrau

Produktdetails

Produktbestandteil	<ul style="list-style-type: none"> • Lüftungstür • Montageplatte • Rücktür • Sichttür • tiefenverstellbare Montageplatte 	<p>Nein Ja Nein Nein Ja</p>
Produkteigenschaft / des Gehäuses / anreichbares Gehäuse		Nein
Anzahl		
Anzahl der Schlosser		0
Anzahl der Türen		2
Mechanischer Aufbau		
Höhe		1 800 mm
Breite		900 mm
Tiefe		1 000 mm
Befestigungsart		
<ul style="list-style-type: none"> • 19-Zoll Einbau • Bodenmontage • Wand-Montage 		<p>Nein Ja Nein</p>
Material		Stahl
EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen
Sonstige		spezielle Prüfbescheinigungen
	 EG-Konf.	Sonstige

Weitere Informationen

Information- und Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)
<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MF1890-3BS4>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MF1890-3BS4>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MF1890-3BS4

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)
<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



