



Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Bezeichnung	Gerätekasten für Schienerverteilersystem BD01
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP54
Verlustleistung	
Verlustleistung [V·A] / maximal	16 V·A
Hauptstromkreis	
Betriebsspannung / bei AC	
• bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal	400 V
• bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal	400 V
Betriebsstrom	
• für Stromkreis 1 / bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal	16 A
Abgangsstellen	
Ausführung der Abgangseinheit	Steckdose
Baugröße der Abgangseinheit	2

## Mechanischer Aufbau

Höhe	176 mm
Breite	160 mm
Länge	175 mm
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten	8
Produktbestandteil / Arretierung	Ja

## Konformitätserklärung



## Weitere Informationen

**Information- und Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=BVP:034290>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/BVP:034290>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=BVP:034290](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=BVP:034290)

**CAx-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>