



Abbildung ähnlich

Ausführung

Produkt-Bezeichnung	Abgangskasten für Schienenverteilersystem BD01
---------------------	--

Schutzart und Schutzklasse

Schutzart IP	IP54
--------------	------

Verlustleistung

Verlustleistung [V·A] / maximal	13 V·A
---------------------------------	--------

Hauptstromkreis

Betriebsfrequenz / Bemessungswert	
-----------------------------------	--

- minimal 50 Hz
- maximal 60 Hz

Betriebsspannung / bei AC	
---------------------------	--

- bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal 400 V
- bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal 400 V

Betriebsstrom	
---------------	--

- für Stromkreis 1 / bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal 32 A

- für Stromkreis 1 / bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal

32 A

Anschlüsse

anschließbarer Leiterquerschnitt / in der Abgangseinheit	
• minimal	0,75 mm ²
• maximal	16 mm ²

Abgangsstellen

Ausführung der Abgangseinheit	Leitungseinführung
Baugröße der Abgangseinheit	02
Polzahl / der Abgangseinheit	5

Mechanischer Aufbau

Höhe	119,5 mm
Breite	116 mm
Länge	200 mm
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten	3
Produktbestandteil / Arretierung	Ja

Konformitätserklärung



EG-Konf.

Weitere Informationen

Information- und Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)
<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=BVP:085093>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/BVP:085093>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=BVP:085093

CAx-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)
<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>