



Ausführung

Produkt-Bezeichnung	BD2
---------------------	-----

Schutzart und Schutzklasse

Schutzart IP	IP54
--------------	------

Verlustleistung

Verlustleistung [V·A] / maximal	30 V·A
---------------------------------	--------

Hauptstromkreis

Betriebsspannung / bei AC	
• bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal	400 V
• bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal	400 V

Abgangsstellen

Ausführung der Abgangseinheit	Leitungseinführung
-------------------------------	--------------------

Mechanischer Aufbau

Höhe	215 mm
Breite	205 mm
Länge	320 mm
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten	8

Konformitätserklärung



Weitere Informationen

Information- und Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=BVP:203165>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/BVP:203165>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=BVP:203165

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>