

MLFB-Bestelldaten

6SE6400-2FA00-6AD0



Abbildung ähnlich

Kunden-Auftrags-Nr. :  
Siemens-Auftrags-Nr. :  
Angebots-Nr. :  
Bemerkung :

Item-Nr. :  
Komm.-Nr. :  
Projekt :

### Bemessungsdaten

#### Eingang

Phasenzahl	3 AC
Netzspannung	200 ... 480 V

#### Ausgang

Bemessungsstrom	6,0 A
-----------------	-------

### Mechanische Daten

#### Maße

Breite	73,0 mm
Höhe	200,0 mm
Tiefe	43,5 mm
Schutzart	IP20
Nettogewicht	0,5 kg

### Anschlüsse

#### Netzseitig

Ausführung	Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt	1,0 ... 2,5 mm <sup>2</sup>

#### Lastseitig

Ausführung	Pigtail
Leitungslänge	0,46 m

#### PE-Anschluss

Ausführung	Stehbolzen M4
------------	---------------

### Normen

Normen-Konformität	CE / UL
--------------------	---------