

MLFB-Bestelldaten

6SE6400-4BD11-0AA0



Abbildung ähnlich

Kunden-Auftrags-Nr. :

Siemens-Auftrags-Nr. :

Angebots-Nr. :

Bemerkung :

Item-Nr. :

Komm.-Nr. :

Projekt :

Bemessungsdaten

Zwischenkreisspannung, max. DC 900,0 V

Bemessungsleistung Pdb 0,100 kW

Bemessungsleistung, max. 2,00 kW

Allgemeine tech. Daten

Widerstand 390 Ω

Mechanische Daten

Schutzart IP20

Nettogewicht 1,00 kg (2,20 lb)

Breite 72,0 mm (2,83 in)

Höhe 230,0 mm (9,06 in)

Tiefe 43,5 mm (1,71 in)

Anschlüsse

Leistungsanschluss

Ausführung Pigtail

Länge 0,55 m

PE-Anschluss

Ausführung Pigtail

Ausführung am Gehäuse Stehbolzen M4

Thermoschalter

Ausführung Öffner

Anschlussquerschnitt 2,50 mm²