



Abbildung ähnlich

MLFB-Bestelldaten

6SL3201-0BE23-8AA0

Kunden-Auftrags-Nr. :
Siemens-Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Bemessungsdaten

Bemessungsleistung Pdb	0,925 kW
Bemessungsleistung, max.	18,50 kW

Allgemeine tech. Daten

Widerstand	30 Ω
------------	------

Mechanische Daten

Schutzart	IP20
Nettogewicht	6,20 kg (13,67 lb)
Breite	250,0 mm (9,84 in)
Höhe	490,0 mm (19,29 in)
Tiefe	140,0 mm (5,51 in)

Anschlüsse

Leistungsanschluss

Ausführung	Reihenklemme
------------	--------------

Anschlussquerschnitt	6,00 mm ²
----------------------	----------------------

PE-Anschluss

Ausführung	Ja
Ausführung am Gehäuse	Schraube M4

Thermoschalter

Ausführung	Öffner
------------	--------

Anschlussquerschnitt	2,50 mm ²
----------------------	----------------------