

Unterspannungsauslöser DC 24V, mit 6 Klemmen für Leitungsschutzschalter 5SL4, 5SY, 5SP FI/LS 5SU1, FI 5SV (bei 5SU1 ist Griffverbinder 5ST3805-1 erforderlich)



Abbildung ähnlich

Allgemeine technische Daten	
Schaltfunktion / ansprechverzögert/sofort schaltend	Nein
Spannungsart / zur Betätigung	DC
Steuerstromkreis	
Steuerspeisespannung	
• bei DC / Bemessungswert / minimal	24 V
• bei DC / Bemessungswert / maximal	24 V
Eignung	
<b>Eignung zur Integration</b>	
• Motorschutzschalter	Nein
• Überlastrelais	Nein
<b>Eignung zur Verwendung</b>	
• Lastschalter	Nein
• Leistungsschalter	Nein
Anzahl	
Anzahl der Öffner	0

Anzahl der Schließer	0
Anzahl der Wechsler	0

## Anschlüsse

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss
---	------------------

Konformitätserklärung	sonstiges	Railway
-----------------------	-----------	---------



EG-Konf.

[Umweltbestätigung](#)

[Sonstige](#)

[Schwingen / Schocken](#)

## Weitere Informationen

### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5ST3042>

### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5ST3042>

### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5ST3042](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5ST3042)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



