

SIMATIC PC, Netzkabel AC 230V, gerade 3m für Power PG und Rack PC für UNITED KINGDOM

Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Kaltgerätekabel
Schnittstellen	
Schnittstellen/Bustyp	Netzseitig landestypischer Stecker: Typ BS 1363 (Commonwealth-Stecker)
Schnittstelle Device-Seite	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Anzahl Pins Device Seite</li> </ul>	3; Weiblich, C13 Steckertyp
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
CSA-Zulassung	Ja; N11419
KC-Zulassung	Ja; KTL SW04001-6001
EAC (former Gost-R)	Nein
CCC	Ja
RoHS-Konformität	Ja
Umgebungsbedingungen	
geeignet für Inneneinsatz	Ja; Mit interner 13 A Schmelzsicherung ausgestattet
Umgebungstemperatur im Betrieb	
<ul style="list-style-type: none"> <li>min.</li> </ul>	-10 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>max.</li> </ul>	50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
<ul style="list-style-type: none"> <li>min.</li> </ul>	-20 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>max.</li> </ul>	85 °C
Relative Luftfeuchte	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Betrieb, max.</li> </ul>	90 %
Leitungen	
Leitungslänge	3 m
Farbe des Kabelmantels	schwarz
Gewichte	
ohne Verpackung	300 g
mit Verpackung	300 g
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	1; AC-Leitung für GB
Sonstiges	

Handelsware	Ja
Hersteller-Name	FELLER GmbH
Hersteller-Adresse	Wärndorferstraße 3, 2525 Günselsdorf, Österreich; E-Mail: sales@feller-at.com
Zielgeräte	Für alle passenden DC-Schnittstellen geeignet
Nutzbar in folgenden Produkten	
• Produkt 1	<a href="#">6AV6671-5CN00-0AX3</a>
<b>letzte Änderung:</b>	17.07.2018