

Datenblatt

6ES7900-0CA00-0XA0

SIMATIC PC, Netzkabel AC 230V, gerade 3m für Power PG und Rack PC für Schweiz

Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Kaltgerätekabel
Schnittstellen	
Schnittstellen/Bustyp	Netzseitig landestypischer Stecker: Typ J (SEV 1011)
Schnittstelle Device-Seite	
• Anzahl Pins Device Seite	3; Weiblich, C13 Steckertyp
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
CSA-Zulassung	Ja; N11419
KC-Zulassung	Nein
EAC (former Gost-R)	Nein
CCC	Ja
RoHS-Konformität	Ja
Umgebungsbedingungen	
geeignet für Inneneinsatz	Ja; max. 10 A
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-10 °C
• max.	50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-20 °C
• max.	85 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	90 %
Leitungen	
Leitungslänge	3 m
Farbe des Kabelmantels	schwarz
Gewichte	
ohne Verpackung	260 g
mit Verpackung	260 g
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	1; AC-Leitung für CH
Sonstiges	
Handelsware	Ja

Hersteller-Name	FELLER GmbH
Hersteller-Adresse	Wärndorferstraße 3, 2525 Günselsdorf, Österreich; E-Mail: sales@feller-at.com
Zielgeräte	Für alle passenden DC-Schnittstellen geeignet
Nutzbar in folgenden Produkten	
• Produkt 1	6AV6671-5CN00-0AX3

letzte Änderung:

17.07.2018