

SIMATIC PC, Netzkabel AC 230V, gerade 3m für Rack PC, für China

Allgemeine Informationen

Produkttyp-Bezeichnung Kaltgerätekabel

Schnittstellen

Schnittstellen/Bustyp Netzseitig landestypischer Stecker: Typ I: GB 1002 (China), AS 3112 (Australien), IRAM 2073 (Argentinien)

Schnittstelle Device-Seite

- Anzahl Pins Device Seite 3; Weiblich, C13 Steckertyp

Normen, Zulassungen, Zertifikate

CE-Kennzeichen Ja

CSA-Zulassung Ja; N11419

KC-Zulassung Nein

EAC (former Gost-R) Nein

CCC Ja

RoHS-Konformität Ja

Umgebungsbedingungen

geeignet für Inneneinsatz Ja; max. 10 A

Umgebungstemperatur im Betrieb

- min. -10 °C
- max. 50 °C

Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport

- min. -20 °C
- max. 85 °C

Relative Luftfeuchte

- Betrieb, max. 90 %

Leitungen

Leitungslänge 3 m

Farbe des Kabelmantels schwarz

Gewichte

ohne Verpackung 280 g

mit Verpackung 280 g

Lieferumfang

Liefermenge in Stück 1; AC-Leitung für CN

Sonstiges

Handelsware Ja

Hersteller-Name	FELLER GmbH
Hersteller-Adresse	Wärndorferstraße 3, 2525 Günselsdorf, Österreich; E-Mail: sales@feller-at.com
Zielgeräte	Für alle passenden DC-Schnittstellen geeignet
Nutzbar in folgenden Produkten	
• Produkt 1	6AV6671-5CN00-0AX3
letzte Änderung:	17.07.2018