

Datenblatt

6GK1901-1FC00-0AA0

Produkttyp-Bezeichnung

IE FC Outlet RJ45

IE FC Outlet RJ45 FastConnect Outlet RJ45 zur Verbindung von IE FC-Leitungen und TP Cord Patch-Leitungen



Elektrische Daten

Übertragungsrate	10 Mbit/s, 100 Mbit/s
------------------	-----------------------

Schnittstellen

Anzahl der elektrischen Anschlüsse

- für Industrial Ethernet FC TP-Leitungen
- für Netzkomponenten bzw. Endgeräte

1

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses

- für Industrial Ethernet FC TP-Leitungen
- FastConnect

integrierte Schneid-/Klemmkontakte

Ja

Mechanische Daten

Material / des Gehäuses	Metall
-------------------------	--------

Bauform, Maße und Gewichte

Breite	31,7 mm
Höhe	107 mm
Tiefe	30 mm
Nettogewicht	300 g
Befestigungsart	

• 35 mm DIN-Hutschienenmontage	Ja
• Wand-Montage	Ja
Zulässige Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	-25 ... +70 °C
• während Lagerung	-40 ... +70 °C
• während Transport	-40 ... +70 °C
Schutzart IP	IP20
Normen, Spezifikationen, Zulassungen	
Eignungsnachweis	
• UL-Zulassung	Ja
Standard für strukturierte Verkabelung	Cat5
Weitere Informationen / Internet Links	
Internet-Link	
• zur Webseite: Auswahlhilfe SIMATIC NET SELECTION TOOL	http://www.siemens.com/snst
• zur Webseite: Industrielle Kommunikation	http://www.siemens.com/simatic-net
• zur Webseite: Industry Mall	https://mall.industry.siemens.com
• zur Webseite: Information und Download Center	http://www.siemens.com/industry/infocenter
• zur Webseite: Bilddatenbank	http://automation.siemens.com/bilddb
• zur Webseite: CAx-Download-Manager	http://www.siemens.com/cax
• zur Webseite: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com

letzte Änderung:

16.06.2018