

## Datenblatt

6GK1905-0AA00

### Produkttyp-Bezeichnung

#### SpliT Connect Tap

PROFIBUS PA SpliTConnect TAP; zum Aufbau von PROFIBUS PA-Segmenten und Anschluss von PA-Feldgeräten, Schneid-Klemm-Technik, IP67 Lieferform: 10 Stück=1 Packung



### Elektrische Daten

Übertragungsrate / bei PROFIBUS PA	31,25 kbit/s
------------------------------------	--------------

### Schnittstellen

Anzahl der elektrischen Anschlüsse • für PROFIBUS-Leitungen	3
Ausführung des elektrischen Anschlusses • für PROFIBUS-Leitungen	integrierte Schneid-/Klemmkontakte

### Mechanische Daten

Material / des Gehäuses	PBT (Polybutylentereftalat)
-------------------------	-----------------------------

### Bauform, Maße und Gewichte

Breite	84 mm
Höhe	54 mm
Tiefe	49 mm
Nettogewicht	170 g
Befestigungsart	
• 35 mm DIN-Hutschienenmontage	Ja
• Wand-Montage	Ja

## Zulässige Umgebungsbedingungen

### Umgebungstemperatur

- während Betrieb -40 ... +85 °C
- während Lagerung -40 ... +85 °C
- während Transport -40 ... +85 °C

### Schutzzart IP

IP67

## Normen, Spezifikationen, Zulassungen

### Eignungsnachweis

- UL-Zulassung Ja

## Weitere Informationen / Internet Links

### Internet-Link

- zur Webseite: Auswahlhilfe SIMATIC NET SELECTION TOOL <http://www.siemens.com/snst>
- zur Webseite: Industrielle Kommunikation <http://www.siemens.com/simatic-net>
- zur Webseite: Industry Mall <https://mall.industry.siemens.com>
- zur Webseite: Information und Download Center <http://www.siemens.com/industry/infocenter>
- zur Webseite: Bilddatenbank <http://automation.siemens.com/bilddb>
- zur Webseite: CAx-Download-Manager <http://www.siemens.com/cax>
- zur Webseite: Industry Online Support <https://support.industry.siemens.com>

letzte Änderung:

13.06.2018