

Datenblatt

6GK1905-0AE00

Produktyp-Bezeichnung

SpliT Connect Terminator (Nicht-EX)

PROFIBUS PA SpliTConnect Terminator, zum Abschluss von PROFIBUS PA-Segmenten, Einsatz im Ex-Bereich nicht möglich 1 Packung=5 Stück



Elektrische Daten

Übertragungsrate / bei PROFIBUS PA	31,25 kbit/s
------------------------------------	--------------

Zulässige Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-40 ... +85 °C
• während Betrieb	-40 ... +85 °C
• während Lagerung	-40 ... +85 °C
• während Transport	-40 ... +85 °C

Schutzart IP	IP67
--------------	------

Normen, Spezifikationen, Zulassungen

Weitere Informationen / Internet Links

Internet-Link

- zur Webseite: Auswahlhilfe SIMATIC NET
SELECTION TOOL
<http://www.siemens.com/snst>
- zur Webseite: Industrielle Kommunikation
<http://www.siemens.com/simatic-net>
- zur Webseite: Industry Mall
<https://mall.industry.siemens.com>
- zur Webseite: Information und Download
Center
<http://www.siemens.com/industry/infocenter>

- zur Webseite: Bilddatenbank
- zur Webseite: CAx-Download-Manager
- zur Webseite: Industry Online Support

<http://automation.siemens.com/bilddb>

<http://www.siemens.com/cax>

<https://support.industry.siemens.com>

letzte Änderung:

13.06.2018