

Produkttyp-Bezeichnung

SpliT Connect M12 Jack

PROFIBUS PA SpliTConnect M12 Jack, Anschlusselement zum direkten Anschluss von PB PA-Feldgeräten mit M12-Schnittstelle an PB FC 1 Packung=5 Stück



Elektrische Daten

Übertragungsrate / bei PROFIBUS PA	31,25 kbit/s
------------------------------------	--------------

Schnittstellen

Anzahl der elektrischen Anschlüsse	
------------------------------------	--

- für PROFIBUS-Leitungen

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses	
---	--

- für PROFIBUS-Leitungen

integrierte Schneid-/Klemmkontakte

Zulässige Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	
---------------------	--

- während Betrieb
- während Lagerung
- während Transport

-40 ... +85 °C
-40 ... +85 °C
-40 ... +85 °C

Schutzart IP	
--------------	--

IP67

Normen, Spezifikationen, Zulassungen

Weitere Informationen / Internet Links

Internet-Link	
---------------	--

- zur Webseite: Auswahlhilfe SIMATIC NET SELECTION TOOL
- zur Webseite: Industrielle Kommunikation
- zur Webseite: Industry Mall
- zur Webseite: Information und Download Center
- zur Webseite: Bilddatenbank
- zur Webseite: CAx-Download-Manager
- zur Webseite: Industry Online Support

letzte Änderung:

<http://www.siemens.com/snst>

<http://www.siemens.com/simatic-net>

<https://mall.industry.siemens.com>

<http://www.siemens.com/industry/infocenter>

<http://automation.siemens.com/bilddb>

<http://www.siemens.com/cax>

<https://support.industry.siemens.com>

13.06.2018