

Datenblatt

7KM9300-0AB01-0AA0

Erweiterungsmodul PROFIBUS DP, steckbar, für 7KM PAC3200 / 4200 / 3VA COM100 / 800



Ausführung

Produkt-Markenname	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Erweiterungsmodul PROFIBUS DP
Art der Spannungsversorgung	über PAC 3200 / 4200 / COMx00

Allgemeine technische Daten

MTBF	141,1 y
Potenzialtrennung	Max. Isolationsspannung: 500V AC
Referenzkennzeichen / gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 / gemäß IEC 750	P

Schutzart und Schutzklasse

Schutzart IP	IP20
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V 0

Kommunikation

Protokoll / wird unterstützt	Profibus DP V1/V2
Übertragungsrate • minimal	9,6 kbit/s

• maximal	12 000 kbit/s
Anschlüsse	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	9-poligen Sub-D-Stecker nach IEC 61158
Mechanischer Aufbau	
Höhe	63 mm
Breite	43 mm
Tiefe	22 mm
Befestigungsart	steckbar
Umgebungsbedingungen	
Verschmutzungsgrad	2 nach IEC 61131
Umgebungstemperatur	<ul style="list-style-type: none"> • während Betrieb / minimal -5 °C • während Betrieb / maximal 55 °C
Approbationen Zertifikate	
Eignungsnachweis / als EG-Konformitätserklärung	IEC 61010-1: 2001 (2nd Ed.) with Corr. 1, EN 61010-1: 2001 (2nd Ed.) and DIN EN 61010-1:2002 with "Berichtigung 1"
Referenzkennzeichen / gemäß DIN EN 61346-2	P
Konformitätserklärung	sonstiges



EG-Konf.



Profibus

Weitere Informationen
Information- und Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...) http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge
Industry Mall (Online-Bestellsystem) https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=7KM9300-0AB01-0AA0
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/7KM9300-0AB01-0AA0
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=7KM9300-0AB01-0AA0
CAx-Online-Generator http://www.siemens.com/cax
Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse) http://www.siemens.de/ausschreibungstexte