

### Produkttyp-Bezeichnung

### Busterminal RS 485 (1,5m)

Busterminal RS 485 für PROFIBUS mit aufgesetzter PG-Schnittstelle, mit Steckleitung 1,5m



### Elektrische Daten

Übertragungsrate / bei PROFIBUS	9,6 kbit/s ... 1,5 Mbit/s
---------------------------------	---------------------------

### Schnittstellen

Anzahl der elektrischen Anschlüsse	2
<ul style="list-style-type: none"> <li>für PROFIBUS-Leitungen</li> </ul>	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubklemmen
<ul style="list-style-type: none"> <li>für PROFIBUS-Leitungen</li> </ul>	

### Mechanische Daten

Material / des Gehäuses	Kunststoff
-------------------------	------------

### Bauform, Maße und Gewichte

Breite	50 mm
Höhe	138 mm
Tiefe	53 mm
Nettogewicht	360 g
Befestigungsart	Ja
<ul style="list-style-type: none"> <li>35 mm DIN-Hutschienenmontage</li> </ul>	

Internet-Link

- zur Webseite: Auswahlhilfe SIMATIC NET SELECTION TOOL
- zur Webseite: Industrielle Kommunikation
- zur Webseite: Industry Mall
- zur Webseite: Information und Download Center
- zur Webseite: Bilddatenbank
- zur Webseite: CAx-Download-Manager
- zur Webseite: Industry Online Support

<http://www.siemens.com/snst>

<http://www.siemens.com/simatic-net>

<https://mall.industry.siemens.com>

<http://www.siemens.com/industry/infocenter>

<http://automation.siemens.com/bilddb>

<http://www.siemens.com/cax>

<https://support.industry.siemens.com>

**letzte Änderung:**

14.06.2018