



Artikelnummer
LV-Kurztext

RL 260/23 Binäreingang, 4-fach

Ausschreibungstext	<p>mit 4 Eingängen für Wechsel- oder Gleichspannung im Bereich von 12 bis 230 V, mit einer Länge der ungeschirmten Anschlussleitung pro Eingang von max. 100 m, mit schraubenlosen Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrätig, feindrätig und mehrdrätig, 0,5 bis 2,5 mm², mit pro Eingang wählbarer Funktion Schaltzustand / Binärwert senden, Schalten Flanke, Schalten Kurz / Lang, 1-Taster Dimmen, 1-Taster Sonnenschutzsteuerung, 1-Taster Gruppensteuerung, 1-bit Szenensteuerung, 8-bit Szenensteuerung, 8-bit Wert Flanke, 8-bit Wert Kurz / Lang, 16-bit Gleitkommawert Flanke, 16-bit Gleitkommawert Kurz / Lang, 8-bit Impulszählung ohne Grenzwertüberwachung, 8-bit Impulszählung mit Grenzwertüberwachung, 16-bit Impulszählung ohne Grenzwertüberwachung, 16-bit Impulszählung mit Grenzwertüberwachung, 32-bit Impulszählung ohne Grenzwertüberwachung, 32-bit Impulszählung mit Grenzwertüberwachung, mit pro Eingangspaar wählbarer Funktion 2-Taster Dimmen mit Stopp-Telegramm, 2-Taster Sonnenschutzsteuerung, mit wählbarem Sperren jedes Eingangs über ein zugehöriges Sperrobject, mit Senden der Eingangs-Objekte nach Änderung, mit wählbarem zyklischem Senden der Eingangs-Objekte, mit Betrieb der Elektronik über Busspannung, mit integriertem Busankoppler, mit Busanschluss über Busklemme, Gehäuse: Kunststoff, Schutzart: IP20, Abmessungen (L x B x H): 86,5 x 47,8 x 36,2 mm, als Einbaugerät zur Montage in einer getrennt zu bestellenden Automationsmodulbox AP 118 oder Raumautomationsbox AP 641</p>
--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Technische Daten		
Anzahl der Digitaleingänge		4
Spannungsart der Eingangsspannung		AC/DC
Eingangsspannung	V	12 ... 230
Ausführung der Anzeige LED		Nein
Busankopplung integriert		Ja
externe Spannungsversorgung		Ja
LED-Ansteuerung		Nein
integrierter Busankoppler		Ja
Befestigungsart		sonstige
Schutzart IP		IP20

Approbationen/Zertifikate

[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Gamma-TD (Technische Dokumentation, ETS Produktdatenbank, Ausschreibungstexte)

<http://www.siemens.de/gamma-td?ssn=5WG1260-4AB23>

Gamma - Katalog

<http://www.siemens.de/gamma-katalog>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=5WG1260-4AB23&lang=de

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=5WG1260-4AB23>

letzte Änderung:

02.07.2018