



Artikelnummer

Technische Daten		
Anzahl der Analogausgänge		1
Dimmleistung in W		10 bis 250
Lastart		R,L,C
regelbare Wirkleistung	W	10 ... 250
elektronischer Schutz der Ausgänge gegen Überlast und Kurzschluss		Ja
Steuerstrom maximal zulässig	mA	1 100
Produktbestandteil Nebenstelleneingang		Nein
Produktfunktion direkte Bedienung		Nein
Produktfunktion Parallelbetrieb		Nein
integrierter Busankoppler		Ja
Bauform		sonstige
Schutzart IP		IP20

Approbationen/Zertifikate

[Sonstige](#)

## Weitere Informationen

**Gamma-TD (Technische Dokumentation, ETS Produktdatenbank, Ausschreibungstexte)**<http://www.siemens.de/gamma-td?ssn=5WG1525-2AB23>**Gamma - Katalog**<http://www.siemens.de/gamma-katalog>**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=5WG1525-2AB23&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=5WG1525-2AB23&lang=de)**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=5WG1525-2AB23>

letzte Änderung:

06.06.2018