



Artikelnummer

Technische Daten		
Betriebsstrom Bemessungswert	A	10
Betriebsspannung Bemessungswert maximal	V	230
Schaltvermögen Wirkleistung	W	2 300
Schaltvermögen Strom	A	10
Anzahl der Schaltausgänge maximal		16
Eignung zur Verwendung Schalten von C-Last		Nein
Eignung zum Einsatz Mehrphasen-Betrieb		Ja
Befestigungsart		REG
Produkterweiterung einbaubar Zusatzeinrichtungen		Nein
Produktfunktion direkte Bedienung		Ja
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten		8
Schutzart IP		IP20
Ausführung der Anzeige LED		Ja
Anzahl der Digitaleingänge		0
Busankopplung integriert		Ja

Approbationen/Zertifikate

[Sonstige](#)[Sonstige](#)

EG-Konf.

## Weitere Informationen

**Gamma-TD (Technische Dokumentation, ETS Produktdatenbank, Ausschreibungstexte)**<http://www.siemens.de/gamma-td?ssn=5WG1567-1AB22>**Gamma - Katalog**<http://www.siemens.de/gamma-katalog>**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=5WG1567-1AB22&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=5WG1567-1AB22&lang=de)**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=5WG1567-1AB22>

letzte Änderung:

15.03.2018