

Datenblatt

3TY7685-0CM7

Magnetantrieb mit Spule für 3TF6844-.CM7 ab Fertigungsdatum
'93/46.KW AC-Betätigung AC 200...240V 50/60Hz

Allgemeine technische Daten	
Produkt-Markenname	3T
Produkt-Bezeichnung	Magnetspule
Steuerstromkreis	
Spannungsart der Steuerspeisespannung	AC
Steuerspeisespannung	
• 1 bei AC	
— bei 50 Hz Bemessungswert	200 V
— bei 60 Hz Bemessungswert	200 V
• 2 bei AC	
— bei 50 Hz Bemessungswert	240 V
— bei 60 Hz Bemessungswert	240 V

Approbationen/Zertifikate	
allgemeine Produktzulassung	sonstiges
 Bestätigungen	

Weitere Informationen	
Information- und Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)	http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs
Industry Mall (Online-Bestellsystem)	https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3TY7685-0CM7
CAx-Online-Generator	http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3TY7685-0CM7
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3TY7685-0CM7
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)	http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TY7685-0CM7&lang=de

letzte Änderung:

29.06.2018