



Artikelnummer

Technische Daten		
Anzahl der Kanäle		3
Ausführungsart, Erläuterungen		#NO_DATA
Ausführungsart, Unterkategorie		Deckenmontage
Befestigungsart		Unterputz
Durchmesser des Erfassungsfelds am Fußboden	m	8
einstellbare Rückfallverzögerungszeit	s	1 ... 1 440 min
Erfassungswinkel horizontal	°	0 ... 360
Erfassungswinkel vertikal	°	0 ... 105
Farbe		weiß
Wertebereich	lx	0 ... 1 000
integrierter Busankoppler		Ja
Material des Gehäuses		Kunststoff
Montagehöhe optimal	m	3
Nebenstelleneingang		Ja
Lichtempfindlichkeit einstellbar		Ja
Treppenhausüberwachung		Ja
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung		Ja

RAL-Farbnummer		9010
Reichweite maximal		
• frontseitig	m	4
• seitlich	m	4
Höhe x Breite x Tiefe	mm	88 × 88 × 32

Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	sonstiges
-----------------------------	-----------------------	-----------

[Sonstige](#)



[Umweltbestätigung](#)

Weitere Informationen

Gamma-TD (Technische Dokumentation, ETS Produktdatenbank, Ausschreibungstexte)

<http://www.siemens.de/gamma-td?ssn=5WG1258-2DB12>

Gamma - Katalog

<http://www.siemens.de/gamma-katalog>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5WG1258-2DB12&lang=de

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5WG1258-2DB12>

letzte Änderung:

16.06.2018