



### Hauptmerkmale

|                             |                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe                    | Spacial                                                                 |
| Produktname                 | Spacial SBM                                                             |
| Geräteanwendung             | Mehrzweck                                                               |
| Produkt oder Komponententyp | Industriegehäuse                                                        |
| Kurzbezeichnung des Geräts  | SBM                                                                     |
| Gehäusetyp                  | Flachgehäuse                                                            |
| Gehäuse-Nennhöhe            | 200 mm                                                                  |
| Gehäuse-Nennbreite          | 300 mm                                                                  |
| Gehäuse-Nenntiefe           | 120 mm                                                                  |
| Schrankmontage              | Wandmontage                                                             |
| Geräteaufbau                | 1x Gehäuse<br>1x Abdeckung<br>4x Abdeckschraube                         |
| Gehäusetyp                  | Einteiliges Gehäuse, gefalzt und geschweißt                             |
| Typ der Frontabdeckung      | Einfache Tür                                                            |
| Befestigung der Abdeckung   | Halbkopfmetschraube                                                     |
| Schlosstyp                  | Abgedichteter Außenbereich : PZ2 Schraubendreher unverlierbare Schraube |
| Abnehmbare Teile            | Cover, durch unverlierbare Schrauben                                    |

### Zusatzmerkmale

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Material                | Stahlblech            |
| Oberflächenfinish       | Polyesterpulver       |
| Farbe                   | Grau ( RAL 7035 )     |
| Normen                  | IEC 62208             |
| Produktzertifizierungen | BV<br>DNV<br>GL<br>LR |

UL

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Schutzart (IP)                   | IP66 IEC 60529            |
| Schutzart (IK)                   | IK10 entspricht IEC 62262 |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -35...60 °C               |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | -35...80 °C               |
| Produktgewicht                   | 2,512 kg                  |

## Nachhaltigkeit

|                                |                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grad der Umweltverträglichkeit | Green-Premium-Produkt                                                                                                                                                                                        |
| ROHS                           | Konform - seit 1241 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung<br><a href="#"> Schneider-Electric-Konformitätserklärung</a> |
| REACH                          | Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert<br><a href="#">Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert</a>                             |
| Umgebungsbedingungen Produkt   | Verfügbar                                                                                                                                                                                                    |
| Entsorgungshinweise            | Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich                                                                                                                                                         |

## Vertragliche Gewährleistung

|         |                     |
|---------|---------------------|
| Periode | 18 Monate 18 months |
|---------|---------------------|