

Verfügbarkeit : Lieferbar



Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Produktname	Spacial SBM
Geräteanwendung	Mehrzweck
Produkt oder Komponententyp	Industriegehäuse
Kurzbezeichnung des Geräts	SBM
Gehäusetyp	Flachgehäuse
Gehäuse-Nennhöhe	200 mm
Gehäuse-Nennbreite	400 mm
Gehäuse-Nenntiefe	120 mm
Schrankmontage	Wandmontage
Geräteaufbau	1x Gehäuse 1x Abdeckung 4x Abdeckschraube
Gehäusetyp	Einteiliges Gehäuse, gefalzt und geschweißt
Typ der Frontabdeckung	Einfache Tür
Befestigung der Abdeckung	Halbkopfmetallschraube
Schlossstyp	Abgedichteter Außenbereich : PZ2 Schraubendreher unverlierbare Schraube
Abnehmbare Teile	Cover, durch unverlierbare Schrauben

Zusatzmerkmale

Material	Stahlblech
Oberflächenfinish	Polyesterpulver
Farbe	Grau (RAL 7035)
Normen	IEC 62208
Produktzertifizierungen	BV DNV GL LR

UL

Schutzart (IP)	IP66 IEC 60529
Schutzart (IK)	IK10 entspricht IEC 62262
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-35...60 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-35...80 °C
Produktgewicht	3.078 kg

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 1241 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung  Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate 18 months
---------	---------------------