



## Hauptmerkmale

|                             |                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe                    | Thalassa-                                                                          |
| Produktname                 | Thalassa PLA                                                                       |
| Geräteanwendung             | Mehrzweck                                                                          |
| Produkt oder Komponententyp | Passender Schrank                                                                  |
| Kurzbezeichnung des Geräts  | PLAZ                                                                               |
| Gehäuse-Nennhöhe            | 750 mm                                                                             |
| Gehäuse-Nennbreite          | 500 mm                                                                             |
| Gehäuse-Nenntiefe           | 420 mm                                                                             |
| Schrankmontage              | Bodenstehend                                                                       |
| Geräteaufbau                | 1 oberes Teil<br>1 unterer Teil<br>1 Tür<br>1 Rückwand<br>1 Sockel<br>2 Seitenteil |

## Zusatzmerkmale

|                            |                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Gehäusotyp                 | Abgedichtetes Ober- und offenes Unterteil an Seitenteile montiert |
| Türtyp                     | Volltüren Polyester                                               |
| Anzahl Türen               | 1                                                                 |
| Türöffnung                 | Reversibel 120 °                                                  |
| Schlosstyp                 | 2-Punkte-Griffverriegelung, 5 mm-Doppelschiene                    |
| Zugänglichkeit für Betrieb | Front<br>Rückseite<br>Unten                                       |
| Abnehmbare Teile           | Tür durch Scharniere<br>Rückwand durch Befestigungselemente       |
| Material                   | Polyester verstärkt mit Glasfaser                                 |
| Farbe                      | Grau RAL 7035                                                     |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Normen                  | IEC 62208 |
| Produktzertifizierungen | Veritas   |

## Montage

|                                  |                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Schutzart (IP)                   | IP54 sockelartiges, offenes Unterteil IEC 60529 |
| Schutzart (IK)                   | IK10 Volltür IEC 62262                          |
| Feuer Beständigkeit              | 960 °C IEC 62208                                |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -35...90 °C                                     |

## Nachhaltigkeit

|                                |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grad der Umweltverträglichkeit | Green-Premium-Produkt                                                                                                                                            |
| ROHS                           | Konform - seit 1511 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung<br><a href="#">Schneider-Electric-Konformitätserklärung</a>                                       |
| REACH                          | Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert<br>Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert |
| Umgebungsbedingungen Produkt   | Verfügbar                                                                                                                                                        |
| Entsorgungshinweise            | Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich                                                                                                             |