



#### Hauptmerkmale

Produktserie	OsiSense XC
Name der Reihe	Standardformat
Produkt oder Komponententyp	Positionsschalterkopf
Kurzbezeichnung des Geräts	ZCKE
Kopftyp	Rollenstößel
Produktkompatibilität	XCKJ
Zugehöriges Gehäuse	ZCKJD31H7 ZCKJ11 ZCKJ4H29 ZCKJ8 ZCKJD37H29 ZCKJD39 ZCKJ1H29 ZCKJD39H7 ZCKJ6H7 ZCKJ8H29 ZCKJD37H7 ZCKJ6 ZCKJ7 ZCKJD39H29 ZCKJ4 ZCKJ9H29 ZCKJ41H7 ZCKJD35H29 ZCKJ21H29 ZCKJ11H29 ZCKJ41H29 ZCKJD31H29 ZCKJ2H7 ZCKJ9 ZCKJD37 ZCKJ2H29 ZCKJ8H7 ZCKJ21H7 ZCKJ4H7 ZCKJ21 ZCKJ1H7

ZCKJD35H7  
ZCKJD35  
ZCKJ5  
ZCKJ41  
ZCKJ5H7  
ZCKJD31  
ZCKJ1  
ZCKJ6H29  
ZCKJ7H7  
ZCKJ2  
ZCKJ5H29  
ZCKJ7H29  
ZCKJ9H7  
ZCKJ11H7

Bewegung des Steuerkopfes	Linear
Operatortyp	Rollenstößel Federrückstellung Metall (verstärkt)
Ansatztyp	Seitliche Anfahrrichtung 2 Richtungen

#### Zusatzmerkmale

Schalterbetätigung	Durch 30° Nocke
Positivöffnung	Mit
Kopfmaterial	Metall

#### Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40-70 °C
Umweltbedingungen	Standardumgebung

#### Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 0851 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung <a href="#">Schneider-Electric-Konformitätserklärung</a>
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert <a href="#">Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert</a>
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich

#### Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------