




**BAUTEILE / FERTIGUNGSHINWEISE**  
**Piece parts / Manufacturing notices**

- **metrische Kabelverschraubung M20x1,5**  
*metric cablescrewed locking M20x1,5*
- **Kabeldurchmesser 8-10 mm**  
*cable jacket-Ø 8-10 mm*
- **Der Kabelausgang läßt sich durch Drehen des Gehäuses um jeweils 90° versetzen.**  
*kontakt insert turnable in 90° steps.*
- **Leiterquerschnitt Klemmkontakt max. 1,5 mm<sup>2</sup>**  
*possible conductor cross section: max. 1,5 mm<sup>2</sup>*
- **Erforderliches Anzugsmoment für**

<b>Druckschraube</b>	<i>pressure screw</i>	<b>1,8 ± 0,2 Nm</b>
<b>Zentralschraube</b>	<i>center screw</i>	<b>0,4 ± 0,1 Nm</b>
<b>Kontaktschraube</b>	<i>contact screw</i>	<b>0,2 + 0,1 Nm.</b>
- **Lieferzustand:**  
**Kontaktträger montiert, Gehäuse nicht aufgesteckt, mit Zentralschraube und Dichtung, einzelverpackt in PE-Tüte mit Bedruckung der Anwenderhinweise.**  
*as-delivered condition:*  
*insulator mounted, housing not attached, center screw and gasket included, single packing in PE-bag with imprint.*

					Datum/ Date	Name	<b>Datenblatt/ Data sheet</b>	
				Freigeg. Released	16.7.10	Ke	<b>Stromlaufplan/ Schematic diagram</b>	
				Gepr. Approved	19.7.10	Schu	<b>Art. No.: 7000-29415-0000000</b>	
							<b>Ventilstecker 18 mm selbstanschließbar</b>	Blatt 2 von 2
Idx.	Änderung/ Update	Datum/ Date	Nam.	16.07.2010	7000-29415db.doc	<i>valve connector 18mm self connectable</i>		Sheet
a	Erstausgabe	8.3.10	Ma					