

Bestellinformationen															
Nenndurchmesser A	Klemmlänge L +0,02 0	Abmessungen								Aufnahmebohrung max.	Scherfestigkeit zweischnittig ¹⁾ min.	 min. max.			Art.-Nr.
		B ±0,005	C +0,1 -0,04	D max.	E max.	F max.	G max.	H min.	K max.			[°F]			
[Zoll]	[Zoll]	[Zoll]								[Zoll]	[lb]			[g]	
3/16	0,8	0,22	0,26	0,31	0,5	1,8	1,27	0,76	0,34	0,194	5,150	-22	302	26	4212.A08

¹⁾ Scherfestigkeit ähnlich DIN 50141

Anwendungsbeispiel





