

Bestellinformationen

Nenn- durch- messer A	Klemm- länge L +0,02 0	Abmessungen								Aufnahme- bohrung max.	Scherfestigkeit zweischnittig ¹⁾ min.	 min. max.		 [g]	Art.-Nr.
		B ±0,005	C +0,1 -0,04	D max.	E max.	F max.	G max.	H min.	K max.						
		[Zoll]										[Zoll]	[lb]		
[Zoll]	[Zoll]														
1/4	1,2	0,289	0,29	0,31	0,5	1,8	1,27	0,76	0,34	0,254	9,200	-22	302	32	4212.B12

¹⁾ Scherfestigkeit ähnlich DIN 50141

Anwendungsbeispiel





