

Bestellinformationen																
Nenndurchmesser A	Klemmlänge L +0,02 0	Abmessungen								Aufnahmebohrung max.	Scherfestigkeit zweischnittig ¹⁾ min.	 min. max.		 [g]	Art.-Nr.	
		B ±0,005	C +0,1 -0,04	D max.	E max.	F max.	G max.	H min.	K max.			[Zoll]	[lb]			[°F]
		[Zoll]														
[Zoll]	[Zoll]									[Zoll]	[lb]	[°F]		[g]		
5/16	0,4	0,375	0,33	0,31	0,5	1,8	1,27	0,76	0,34	0,3165	14,400	-22	302	29	4212.C04	

¹⁾ Scherfestigkeit ähnlich DIN 50141

Anwendungsbeispiel





