

Bestellinformationen

Nenndurch- messer A	Klemm- länge L +0,02 0	Abmessungen								Aufnahme- bohrung max.	Scherfestigkeit zweischnittig ¹⁾ min.	 min. max.		 [g]	Art.-Nr.
		B ±0,005	C +0,1 -0,04	D max.	E max.	F max.	G max.	H min.	K max.						
[Zoll]	[Zoll]									[Zoll]	[lb]	[°F]			
3/8	1	0,44	0,365	0,39	0,625	2,03	1,45	0,85	0,39	0,379	20,700	-22	302	49	4212.D10

¹⁾ Scherfestigkeit ähnlich DIN 50141

Anwendungsbeispiel





