

Bestellinformationen

Nenndurchmesser A	Klemmlänge L +0,02 0	Abmessungen								Aufnahmebohrung max.	Scherfestigkeit zweischnittig ¹⁾ min.	Temperatur		Gewicht [g]	Art.-Nr.
		B ±0,005	C +0,1 -0,04	D max.	E max.	F max.	G max.	H min.	K max.			min.	max.		
[Zoll]	[Zoll]									[Zoll]	[lb]	[°F]			
1/2	3,4	0,594	0,46	0,565	0,8	2,36	1,6	0,85	0,5	0,505	36,900	-22	302	143	4212.F34

¹⁾ Scherfestigkeit ähnlich DIN 50141

Anwendungsbeispiel





