

Antriebskopf für Scharnierschalter aus Kunststoff mit Vollwelle  
 Durchmesser = 10 mm und Schaltwinkel 10 °



<b>Produkt-Markename</b>	SIRIUS
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Antriebskopf für Positionsschalter
<b>Produkttyp-Bezeichnung</b>	3SE5
<b>Hersteller-Artikelnnummer</b>	<a href="#">3SE5000-0AU22</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>des mitgelieferten Antriebskopfes für Positionsschalter</li> </ul>	

Allgemeine technische Daten	
<b>Produktfunktion</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Zwangsöffnung</li> </ul>	Ja
<b>Schockfestigkeit</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>gemäß IEC 60068-2-27</li> </ul>	30g / 11 ms
<b>Schwingfestigkeit</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>gemäß IEC 60068-2-6</li> </ul>	0,35 mm / 5g
<b>mechanische Lebensdauer (Schaltspiele)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>typisch</li> </ul>	1 000 000
<b>Material des Gehäuses des Schalterkopfes</b>	Kunststoff / Edelstahl
<b>Wirkprinzip</b>	mechanisch
<b>Mindestbetätigungsmoment in Betätigungsrichtung</b>	0,2 N·m

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	ohne
--	------

### Gehäuse

Beschichtung des Gehäuses	sonstige
---------------------------	----------

### Antriebskopf

Ausführung des Betätigungselements	Schaltwinkel 10°, Vollwelle D = 10 mm
Form des Schalterkopfes	Vollwelle
Außendurchmesser des Schalterkopfes	10 mm

### Kommunikation/ Protokoll

Ausführung der Schnittstelle	ohne
------------------------------	------

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	
<ul style="list-style-type: none"> <li>während Betrieb</li> <li>während Lagerung</li> </ul>	-25 ... +85 °C -40 ... +90 °C
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne

### Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

Einbaulage	beliebig
Befestigungsart	Verriegelbare Steckbefestigung

### Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	Prüfbescheinigungen	Sonstige
-----------------------------	---------------------	----------



[spezielle Prüfbescheinigungen](#)  
[n](#)

[Bestätigungen](#)

### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0AU22>

**CAX-Online-Generator**


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SE5000-0AU22>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SE5000-0AU22>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AU22&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AU22&lang=de)



letzte Änderung:

19.07.2018