

7-Stern-Griffe/Stellschrauben/Einstellschrauben mit Knöpfen/Kraftschlüssige Rändelschrauben



5-Stern, 3-Stern Federdruck



7-Sternknöpfe

RoHS 10

Ausführung	Schraube	Griffe	Schraube
		M Werkstoff	M Werkstoff
NKSM	Mit Gewinde	Nylon 6	JIS-SWCH10R
NKSF	Mit Gewinde	(mattschwarz)	Chromat (II-wertig)



Teilenummer	L auswählen	NKSM	NKSF	D	H	S	d	Bezugs-gewicht (g)	Stückpreis
Ausführung	M (Regelgewinde)							NKSM	NKSF
NKSM (Mit Gewinde)	5	10 15 20 25 30		9.5	25	16	8	12	9
	6	10 16 20 25 30		12	32	20	10	14	8
	8	16 20 25 30 40		14	40	25	13	18	14
	10	25 30 40 45		18	50	32	17	22	35
NKSF (Gewindebohrung)	12	30 40 50		22	63	40	21	26	111





Ordering Example: Teilenummer NKSM12 - L 50




Stellschrauben

RoHS 10

Ausführung	Griffe	Kappe	SKN
	M Werkstoff	M Werkstoff	
SKN	Nylon 66 (schwarz)	Polypropylen	5-Sternausführung
SSN	(schwarz)		3-Sternausführung



Teilenummer	Kappenfarbe	D	d	H	S	A	Stückpreis
Ausführung	M						1-50
SKN	6	Y (orange)	34	18	16	4	15
	8	W (weiß)	38	20	18	6	21
	10		43	22	22	4	25
	12		53	26			
SSN	6		37	16	16	3.5	15
	8		42	20	19	4.5	18
	10		47	23	23	6	21





Ordering Example: Teilenummer SKN6 - Kappenfarbe Y



Stellschrauben mit Knöpfen

RoHS 10

Ausführung	Griffe	Kappe	Schraube
	M Werkstoff	M Werkstoff	M Werkstoff
ASKN	Nylon 66 (schwarz)	Polypropylen	JIS-SWCH10R Chromat (II-wertig)



Teilenummer	L	B Federlänge	Feder	D	d	d1	H	S	A	Federmaße	Stückpreis
Ausführung	M (Regelgewinde)										
ASKN	6	30	10 20 30	6	34	18	5	16	15	0.8 10	6
		40	20 30							0.9 20	
		50	20 30							0.8 30	
		30	10 20 30							0.8 10	
		40	20 30							1 20	
		50	20 30							1.2 30	
	8	40	20 30 40	8	38	20	6	18	18	1.2 40	8
		50	20 30							1.2 20	
		60	20 30							1.4 30	
		40	20 30							1.4 40	
		60	20 30								
		70	30 40								
10	40	20 30	10	43	22	8	22	6	21		10
	60	20 30									



Ordering Example: Teilenummer ASKN8 - L 60 - B 40




Kraftschlüssige Rändelschrauben

RoHS 10

Ausführung	M Werkstoff	PACK-PKN
PACK-PKN	Polyacetal	Ausführung M3 - M6



Teilenummer	Auswahl	D	d	H	A	Referenzmoment (paarweise)	Stückz. pro Pkg.	Stückpreis
Ausführung	Schraubengröße M (Regelgewinde)					Nm		1-10 Pkg.
PACK-PKN	3	9.5	8.3	4.5	4	0.5	10 Stk./Pkg.	
	4	13	9.8	5.5	4	1.5		
	5	16	11.5	6.6	4.5	2.7		
	6	19	13	7.5	4.5	2.8		
	8	26	16	10.2	7.2	4.5		





Ordering Example: Teilenummer PACK-PKN3 - Griffarbe B

Haken/Sicherungsketten für Knöpfe




Haken


Ausführung	M Werkstoff	Form J	Form T	Form K	Form L	Form M	Form N	Form O	Form P	Form Q	Form R	Form S	Form T	Form U	Form V	Form W	Form X	Form Y	Form Z
HKKJ	EN 1.4301 Äquiv.																		
HKKT	EN 1.4301 Äquiv.																		



Teilenummer	Zulässige Last (N)	Masse (g)	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung			1 - 9 Stk.	10 - 50
HKKJ	196	36		
HKKT		45		




Ordering Example: Teilenummer HKKJ HKKT




Sicherungsketten für Knöpfe

RoHS 10


Ausführung	M Werkstoff	Mutter	Kette	Schlüsselring	Haken
DPCH	EN 1.4301 Äquiv.	EN 1.4301 Äquiv.	EN 1.4301 Äquiv.	EN 1.4301 Äquiv.	EN 1.4301 (WPB) Äquiv.



Teilenummer	L auswählen	A	d	T	h	Referenz-Nutzlast	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	M						1 - 9 Stk.	10 - 50
DPCH	3	7	3.2	4	2.5	2kg		
	4	8	4.2					
	5	10	5.2					
	6	12	6.2	2.5				
	8	14	8.2					
	10	14	10.2		5.5			




Ordering Example: Teilenummer DPCH6 - L 250




Sicherungsketten für Knöpfe

RoHS 10

Ausführung	M Werkstoff	Mutter	Kette	Schlüsselring	Haken
DPCH	EN 1.4301 Äquiv.	EN 1.4301 Äquiv.	EN 1.4301 Äquiv.	EN 1.4301 Äquiv.	EN 1.4301 (WPB) Äquiv.



Teilenummer	L auswählen	A	d	T	h	Referenz-Nutzlast	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	M						1 - 9 Stk.	10 - 50
DPCH	3	7	3.2	4	2.5	2kg		
	4	8	4.2					
	5	10	5.2					
	6	12	6.2	2.5				
	8	14	8.2					
	10	14	10.2		5.5			



Ordering Example: Teilenummer DPCH6 - L 250