

Fittings für lebensmitteltaugliche Rohre

Gerades Rohr mit Dichtflansch x angeschweißt

Fittings für lebensmitteltaugliche Rohre

Beidseitiger Dichtkonus

■ Reduziertes gerades Rohr mit Dichtflansch

RoHS 10

■ Reduziertes gerades Rohr mit Dichtflansch

RoHS 10

■ Dichtkonus-Kappe

RoHS 10

■ Gerades Rohr mit Dichtflansch x angeschweißtes Kniestück

RoHS 10

■ Gerades Rohr mit Dichtflansch x angeschweißtes 45°-Kniestück

RoHS 10

■ Gerades Rohr mit Dichtflansch x angeschweißtes Reduzierstück

RoHS 10

■ Gerades Rohr mit Dichtflansch x angeschweißtes Offset-Reduzierstück

RoHS 10

Ausführung **Werkstoff**
SNFR EN 1.4301 Äquivalent
SNFRS EN 1.4404 Äquivalent

Ausführung **Werkstoff**
SNFRE EN 1.4301 Äquivalent

Ausführung **Werkstoff**
SNFK EN 1.4301 Äquivalent

Ausführung **Werkstoff**
SNFE EN 1.4301 Äquivalent
SNFES EN 1.4404 Äquivalent

Ausführung **Werkstoff**
SNFHE EN 1.4301 Äquivalent
SNFHES EN 1.4404 Äquivalent

Ausführung **Werkstoff**
SNFRD EN 1.4301 Äquivalent
SNFRDS EN 1.4404 Äquivalent

Ausführung **Werkstoff**
SNFRY EN 1.4301 Äquivalent
SNFRYS EN 1.4404 Äquivalent

Teile-nummer		D	d	A	B	L	SNFR		SNFRS	
Ausführung	Nr.						Stückpreis Stückz. 1-9	Mengen-Rabatt 10-20	Stückpreis Stückz. 1-9	Mengen-Rabatt 10-20
SNFRS	8A	13.8	10.5	34.0	27.5	17.0	-	-		
	10A	17.3	14.0				-	-		
	15A	21.7	17.5				-	-		
SNFR SNFRS	1S	25.4	23.0	50.5	43.5	21.0	-	-		
	1.5S	38.1	35.7	50.5	43.5		-	-		
	2S	50.8	47.8	64.0	56.5		-	-		
	2.5S	63.5	59.5	77.5	70.5		-	-		
	3S	76.3	72.3	91.0	83.5		-	-		

Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teile-nummer		Nenngrö- ße	D	d	A	B	L	Stückpreis	Menge-Rab
Ausführung	Nr.							Stückz. 1-9	10-20
SNFRE	1S	8A	13.8	10.5	50.5	43.5	21.0		
		10A	17.3	11.3					
		15A	21.7	15.7					
	1.5S	10A	17.3	11.3	50.5	43.5			
		15A	21.7	15.7					
		20A	27.2	21.2					
	2S	15A	21.7	15.7	64.0	56.5			
		20A	27.2	21.2					
		25A	34.0	28.4					
	2.5S	20A	27.2	21.2	77.5	70.5			
		25A	34.0	28.4					
		32A	42.7	37.1					
3S	25A	34.0	28.4	91.0	83.5				
	32A	42.7	37.1						
	40A	48.6	43.0						

Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teile-nummer		D	A	B	L	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	Nr.					Stückz. 1-9	10-14
SNFK	1S	38.1	50.5	43.5	11.0		
	1.5S						
	2S	50.8	64.0	56.5			
	2.5S	63.5	77.5	70.5			
	3S	76.3	91.0	83.5			

SNFK1S und 1.5S weisen die gleiche Form auf. Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teile-nummer								SNFE		SNFES	
Ausführung	Nr.	D	d	A	B	H ₁	H ₂	Stückpreis Stückz. 1-9	Mengen-Rabatt 10-20	Stückpreis Stückz. 1-9	Mengen-Rabatt 10-20
SNFE SNFES	1S	25.4	23	50.5	43.5	34	55				
	1.5S	38.1	35.7	50.5	43.5	49	70				
	2S	50.8	47.8	64.0	56.5	61	82				
	2.5S	63.5	59.5	77.5	70.5	84	105				
	3S	76.3	72.3	91.0	83.5	89	110				

Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teile-nummer									SNFHE		SNFHES	
Ausführung	Nr.	D	d	A	B	H ₁	H ₂	H ₃	Stückpreis Stückz. 1-9	Mengen-Rabatt 10-20	Stückpreis Stückz. 1-9	Mengen-Rabatt 10-20
SNFHE SNFHES	1S	25.4	23	50.5	43.5	36.8	15.8	43.9				
	1.5S	38.1	35.7	50.5	43.5	44.7	23.7	49.5				
	2S	50.8	47.8	64.0	56.5	52.6	31.6	59.8				
	2.5S	63.5	59.5	77.5	70.5	63.0	42.0	71.9				
	3S	76.3	72.3	91.0	83.5	73.6	52.6	84.2				

Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teile-nummer								SNFRD		SNFRDS	
Ausführung	Nr.	D	d	d ₁	A	B	L	Stückpreis Stückz. 1-9	Mengen-Rabatt 10-20	Stückpreis Stückz. 1-9	Mengen-Rabatt 10-20
SNFRD SNFRDS	1.5S	38.1	35.7	23	50.5	43.5	88				
	2S	50.8	47.8	35.7	50.5	43.5					
	2.5S	63.5	59.5	47.8	64.0	56.5					
	3S	76.3	72.3	59.5	77.5	70.5					


Der Dichtkonus ist eine Größe kleiner. Bsp.) Für Nr. 2S ist 2S (Rohr) x 1.5S (gerades Rohr mit Dichtflansch)

Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teile-nummer								SNFRY		SNFRYS	
Ausführung	Nr.	D	d	d1	A	B	L	Stückpreis Stückz. 1-9	Menge-Rabatt 10-20	Stückpreis Stückz. 1-9	Menge-Rabatt 10-20
SNFRY SNFRYS	1.5S	38.1	35.7	23	50.5	43.5	88				
	2S	50.8	47.8	35.7	50.5	43.5					
	2.5S	63.5	59.5	47.8	64.0	56.5					
	3S	76.3	72.3	59.5	77.5	70.5					

Der Dichtkonus ist eine Größe kleiner. Bsp.) Für Nr. 2S ist 2S (Rohr) x 1.5S (gerades Rohr mit Dichtflansch)

Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.



■ Doppelt gerade Rohre mit Dichtflansch gerade

RoHS 10

■ Kniestück, doppelt gerade Rohre mit Dichtflansch

RoHS 10

■ 45°-Kniestück, doppelt gerade Rohre mit Dichtflansch

RoHS 10

■ Doppelt gerade Rohre mit Dichtflansch, T-Stück

RoHS 10

■ Beidseitiger Dichtkonus, Reduzier-T-Stück

RoHS 10

Ausführung **Werkstoff**
SNPAA EN 1.4301 Äquivalent

Ausführung **Werkstoff**
SNBE EN 1.4301 Äquivalent
SNBES EN 1.4404 Äquivalent

Ausführung **Werkstoff**
SNBHE EN 1.4301 Äquivalent
SNBHES EN 1.4404 Äquivalent

Ausführung **Werkstoff**
SNBT EN 1.4301 Äquivalent
SNBTS EN 1.4404 Äquivalent

Ausführung **Werkstoff**
SNBTD

Teile-nummer		L		D		d		A		Stückpreis 1~4 Stk.			Mengenrabatt 5 ~ 10 Stk.		
Ausführung	Nr.	Auswahl								L100, 150	L200, 250	L300	L100, 150	L200, 250	L300
SNPAA	1S	100	25.4	23	50.5										
		150													
	1.5S	200	38.1	35.7	50.5										
		250													
	2S	300	50.8	47.8	64										

Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teile-nummer		A	B	L	H	SNBE		SNBES	
Ausführung	Nr.					Stückpreis	Mengen-Rabatt	Stückpreis	Mengen-Rabatt
						Stückz. 1-9	10-20	Stückz. 1-9	10-20
SNBES	8A	34.0	27.5	55	72	-	-		
	10A					-	-		
	15A					-	-		
SNBE SNBES	1S	50.5	43.5	55	80.3				
	1.5S	50.5	43.5	70	95.3				
	2S	64.0	56.5	82	114				
	2.5S	77.5	70.5	105	143.8				
	3S	91.0	83.5	110	155.5				

Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teile-nummer		A	B	L	SNBHE		SNBHES	
Ausführung	Nr.				Stückpreis	Mengen-Rabatt	Stückpreis	Mengen-Rabatt
SNBHE SNBHES	1S	50.5	43.5	36.8	Stückz. 1-9	10-20	Stückz. 1-9	10-20
	1.5S	50.5	43.5	44.7				
	2S	64.0	56.5	52.6				
	2.5S	77.5	70.5	63.0				
	3S	91.0	83.5	73.6				

Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teile-nummer		A	B	H	SNBT		SNBTS	
Ausführung	Nr.				Stückpreis Stückz. 1-9	Mengen-Rabatt 10-20	Stückpreis Stückz. 1-9	Mengen-Rabatt 10-20
SNBTS	8A	34.0	27.5	55	-	-	-	-
	10A				-	-	-	-
	15A				-	-	-	-
SNBT SNBTS	1S	50.5	43.5	55				
	1.5S	50.5	43.5	70				
	2S	64.0	56.5	82				
	2.5S	77.5	70.5	105				
	3S	91.0	83.5	110				

Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teile-nummer		A ₁	B ₁	H ₁	A ₂	B ₂	H ₂	Stückpreis
Ausführung	Nr.							Stückz. 1 - 5
SNBTD	1.5S-1S	50.5	43.5	70.0	50.5	43.5	66.0	
	2S-1S	64.0	56.5	82.0	50.5	43.5	72.0	
	2S-1.5S	64.0	56.5	82.0	50.5	43.5	85.0	
	2.5S-1.5S	77.5	70.5	105.0	50.5	43.5	91.0	
	2.5S-2S	77.5	70.5	105.0	64.0	56.5	103.0	