


**DIN 934** ähnlich ISO 4032

# Sechskantmuttern

**Außensechskant**

Stahl 5 - 2 | feuerverzinkt | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen | abweichende Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 | Feingewinde wurde in ISO 8673 überführt



Durchmesser (d)	d <sub>a</sub>		d <sub>w</sub>	e	m		s		Steigung (P)
	min.	max.	min.	min.	min.	max.	min.	max.	
M 12	12	13,0	17,2	21,10	9,64	10	18,67	19	1,75
M 16	16	17,3	22,2	26,75	12,30	13	23,67	24	2,00
M 20	20	21,6	28,2	32,95	14,90	16	29,16	30	2,50
M 24	24	25,9	33,2	39,55	17,70	19	35,00	36	3,00

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

