FAG

ARCANOL-VIB3-50KG

Verkaufsfett

Schaeffler Material-Nummer: 0552897460000

ARCANOL-VIB3

Vorzugsprodukt

Technische Informationen

Technische Daten

ϑO_{min}	-30 °C	Einsatztemperatur, min.
ϑO_{max}	150 °C	Einsatztemperatur, max.
ϑ_G	90 °C	Obere Dauergrenztemperatur
$n \cdot d_M$	350.000 mm/min	Drehzahlkennwert
	Lithium-Komplexseife	Verdicker-Typ
	Mineralöl	Grundöl-Typ
v_{40}	170 mm²/s	Grundölviskosität bei +40 °C
v_{100}	14 mm²/s	Grundölviskosität bei +100 °C
	3	NLGI-Klasse
	Spezialfett	Fettkategorie
ρ	0,9 kg/dm³	Dichte
	50-kg-Hobbock	Gebinde
	50 kg	Gewicht

Das Datenblatt beinhaltet nur eine Übersicht über die Abmessungen und der Tragzahl des ausgewählten Produkts. Bitte beachten Sie die weitere Dokumentation zu diesem Produkt. Für weitere Informationen benutzen Sie bitte folgenden Link auf unserer Website: contact form