

★ NKS32-XL

Nadellager

Schaeffler Material-Nummer:
0507700120000

Nadellager NKS, Schwere Reihe

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen



Temperaturbereich

T_{min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	0,001 kg	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	32 mm	Hüllkreis innen
D	47 mm	Außendurchmesser
C	22 mm	Breite des Außenringes
C_r	38.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	43.500 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	7.600 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	13.200 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{\vartheta r}$	8.000 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

r_{min}	0,6 mm	Minimaler Kantenabstand

Das Datenblatt beinhaltet nur eine Übersicht über die Abmessungen und der Tragzahl des ausgewählten Produkts. Bitte beachten Sie die weitere Dokumentation zu diesem Produkt. Für weitere Informationen benutzen Sie bitte folgenden Link auf unserer Website: contact form