SCHAEFFLER



IR25X30X16-IS1-XL

Innenring

Schaeffler Material-Nummer:
0000215550000

Innenringe IR..-IS1, feinbearbeitet, mit Schmierbohrung, nach DIN 620

Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	25 mm	Bohrungsdurchmesser
F	30 mm	Laufbahndurchmesser des Innenringes
B	16 mm	Breite
	0 mm	Laufbahndurchmesser oberes Abmaß
	-0,012 mm	Laufbahndurchmesser unteres Abmaß
r_{min}	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand
	26 g	Gewicht

Anschlußmaße

	1	Anzahl Schmierbohrungen

Das Datenblatt beinhaltet nur eine Übersicht über die Abmessungen und der Tragzahl des ausgewählten Produkts. Bitte beachten Sie die weitere Dokumentation zu diesem Produkt. Für weitere Informationen benutzen Sie bitte folgenden Link auf unserer Website: contact form