Profilendkappen

Für 8-45 Serien (Spaltbreite 10mm) Aluminiumprofile



Eigenschaften: Standardkappen zum Schutz von Profilendflächen. Keine Optionen für Aluminium-Profile erforderlich.

Ausführung	Ⓜ Werkstoff
HFC	Polyamid
HFCL	Polyethylen mit geringer Dichte

- Bei einigen Artikeln sind keine Farbangaben erforderlich. In diesem Fall ist die Farbe Schwarz.
- Stiftform und -anzahl der Profilendkappen kann sich ändern, um ein Herausfallen der Kappen zu verhindern.
- HFCL ist nicht verfügbar für Profile mit Schlüsselbohrung in einer festen Position (**S.761**), Ausführung Bohrloch D (**S.764**) oder L Ausführung Bohrloch (**S.767**).

HFC8-4545



HFCL8-4545



HFC8-4590



HFCL8-4590



HFC8-9090



HFC8-909045



HFC8-5050



HFC8-50100



HFC6-8-6060



HFC30A8-45



HFC45A8-45



HFC60A8-45



HFCR8-4545



- HFC und HFCL können für alle Aluminiumprofile außer die GFS/GNFS-Serie verwendet werden.
- Für Aluminiumprofile außer Serie GFS können dieselben Profilendkappen wie für Serie HFS verwendet werden. Kappen für Serie GFS siehe **S.734**.

Teile-nummer		Farbe	Stückpreis	Mengen-Rabatt		Verfügbares Profil
Ausführung	Nr.		1 ~ 14 Stk.	15~19	20~200	
HFC8	4545	B (schwarz) S (Hell-grau)				8-4545
	4590					8-4590
	9090					8-9090
	909045					8-909045
HFCL8	4545					8-4545
	4590					8-4590
HFC30A8-45						30A8-45
HFC45A8-45						45A8-45
HFC60A8-45						60A8-45
HFCR8-4545						8-909045
HFC8	5050					8-5050
	50100					8-50100
HFC6-8	6060					8-6060 (6-6060)

- HFC8-5050 ist nicht für Profil 6-5050 geeignet.
- HFC6-8-6060 ist weder für 6-6060 noch 8-6060 geeignet.

Ordering Example

Teile-nummer	-	Farbe
HFC30A8-45	-	B

ex



Bei Aluminiumprofil HFS8-90180 2 Stück HFC8-9090 verwenden.



Eigenschaften: Profilendkappen, Ausführung Schraubmontage. Keine Optionen erforderlich, hervorragende Sicherheit.

Für Schraubenmontage

RoHS 10

HFCB8-4545
(Fixierschraube)



HFCB8-4590
(Fixierschraube)



- Stiftform und -anzahl der Profilendkappen kann sich ändern, um ein Herausfallen der Kappen zu verhindern.

Ⓜ Werkstoff: Polyamid (schwarz, hellgrau, gelb)

Teile-nummer		Farbe	Stückpreis	Mengen-Rabatt		Passendes Profil*
Ausführung	Nr.		1 ~ 14 Stk.	15~19	20~500	
HFCB8	4545	B (schwarz) S (hellgrau)				8-4545
	4590					8-4590

* Für Aluminiumprofile der Serie EFS können dieselben Profilendkappen wie für Serie HFS verwendet werden.

- Bei der Ausführung mit Schraubbefestigung ist die Senkkopfschraube enthalten. (Schwarz: HFBMB6-20, Hellgrau: SHFBS6-20)

Ordering Example

Teile-nummer	-	Farbe
HFCB8-4545	-	B

ex Example



- Gewindebohrung am Profil ist nicht erforderlich.

Eigenschaften: Profilendkappen nur für Aluminiumprofile mit hoher Steifigkeit. Im Querschnitt sind Optionen erforderlich.

Platten für torsionssteife Ausführung

RoHS 10

HFCD8

Form AA



Form AB



Form AC



Form AD



Ⓜ Werkstoff: EN 1.4301 Äquivalent

Teile-nummer		Geo-metrie	A	B	Passende Schraube	Verfügbares Profil	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	Nr.						1 ~ 9 Stk.	10~50
HFCD8	4545	AA	45	-	SHFBS12-20 (nicht inbegriffen)	GFS8-4545		
	4590	AB		90		GFS8-4590		
	5050	AA	50	-		GFS8-5050		
	50100	AB		100		GFS8-50100		
	6060	AA	60	-		GFS8-6060		
	9090	AC	90	45		GFS8-9090		
	100100		100	50		GFS8-100100		
	100200	AD	200	150		GFS8-100200		

Ordering Example

Teile-nummer
HFCD8-4545

- Zum Montieren von Profilendkappen ist Spezialoption am Profilquerschnitt erforderlich. (**S.768**)