Abdeckprofile

Kunststoff, weicher Kunststoff, Kautschuk/Elastomer, PVC

1.5m-Set jetzt verfügbar. 13% günstiger als bestehende 2m-Artikel.

Spaltabdeckungen



Ausführung	Werkstoff	Temperaturbeständigkeit (°C)
HSCA HSCAS	Polyethylen (schwarz, hellgrau, gelb, rot)	-40~80
HSCL HSCLS	Polyethylen mit geringer Dichte (schwarz, hellgrau)	
HSCB	Styrol-Elastomer (Shore A60) (hellgrau)	-75~130
HSCV	PVC (schwarz, hellgrau)	0~60

HSCA (Polyethylen) und HSCL (Polyethylene mit geringer Dichte) können sich bei Temperaturänderungen um 20°C um ca. 0.5% ausdehnen oder zusammenziehen.

RoHS10

Spaltabdeckung (Kunststoff/weicher Kunststoff)

Für Serie HFS5
HSCA5
HSCL5
HSCAS5
HSCLS5



Für Serie HFS6
HSCA6
HSCL6
HSCAS6
HSCLS6



Für Serie HFS8
HSCA8
HSCL8
HSCAS8
HSCLS8



Für Serie HFS8-45
HSCA845
HSCL845



Spaltabdeckungen werden umgekehrt zu Plattenhaltern verwendet. HFS5 hält eine 3mm dicke Platte, HFS6 · HFS8 und HFS8-45 halten 5mm dicke Platten.
HSCL (weicher Kunststoff) besteht im Vergleich zu HSCA (Kunststoff) aus einem weicheren Werkstoff. Das Einsetzen nach der Montage ist einfach. (Einzelheiten, siehe unteren Abschnitt auf **S.773**.)

Abdeckprofile (Elastomer)

Für Serie HFS5
HSCB5



Für Serie HFS6
HSCB6



Für Serie HFS8, HFS8-45
HSCB8



Spaltabdeckung (weicher PVC)

Für Serie HFS5
HSCV5



Für Serie HFS6
HSCV6



Für Serie HFS8, HFS8-45
HSCV8



Da HSCV staubgeschützt ist, gestaltet sich die Installation schwieriger als bei der Standardausführung (HSCA).

Standardlänge (Kunststoff, weicher Kunststoff, Elastomer, weicher PVC)

Teile-nummer Ausführung	Nr.	Farbe		Länge m	Profil (Serie)	Stückpreis 1 ~ 8 Stk.	Mengen-Rabatt 9~100
HSCA (Kunststoff)	5	B	(schwarz)	2	HFS5		
	6	S	(Hell-grau)		HFS6		
	8	Y	(gelb)		HFS8		
	845	R	(Rot)		HFS8-45		
HSCL (Weicher Kunststoff)	5	B	(schwarz)	2	HFS5		
	6	S	(Hell-grau)		HFS6		
	8				HFS8		
	845				HFS8-45		
HSCB (Elastomer)	5	S	(Hell-grau)	2.7	HFS5		
	6				HFS6		
	8				HFS8 HFS8-45		
HSCV (Weicher PVC)	5	B	(schwarz)	5	HFS5		
	6	S	(Hell-grau)		HFS6		
	8				HFS8 HFS8-45		

Example

• Beispiel für Spaltabdeckung



• Beispiel für Plattenhalter



Montageverfahren

Drücken Sie die Abdeckung beim Einsetzen mit den Fingern zusammen.

Merkmale von HSCL und HSCLS (weicher Kunststoff)

Weicher als HSCA oder HSCAS (Kunststoff).
Es kann einfach in einen Spalt eingefügt und mit einer Schere zugeschnitten wer

○ Vergleich von HSCA/HSCAS (Kunststoff) und HSCL/HSCLS (weicher Kunststoff)



Teile-nummer	HSCA, HSCAS	HSCL, HSCLS
Durchbiegung mm	0.5	2

[Messverfahren]
Legen Sie HSCA/HSCAS und HSCL/HSCLS in Längsrichtung ein, drücken Sie mit einem Gewicht von 500g darauf und messen Sie dann die Durchbiegung.

5er-Set Standardlänge (Kunststoff/weicher Kunststoff)

Teile-nummer Ausführung	Nr.	Farbe		SET	Länge m	Profil (Serie)	Stückpreis
HSCAS (Kunststoff)	5	B	(schwarz)	SET5	1.5	HFS5	
	6	S	(Hell-grau)			HFS6	
	8					HFS8	
HSCLS (Weicher Kunststoff)	5	B	(schwarz)	SET5	1.5	HFS5	
	6	S	(Hell-grau)			HFS6	
	8					HFS8	

Kann mit einem Universalmesser zugeschnitten werden.
Länge 1,5m.
Preise in der Tabelle beziehen sich auf 5 Stück.

100er-Set Standardlänge (Kunststoff/weicher Kunststoff)

Teile-nummer Ausführung	Nr.	Farbe		SET	Länge m	Profil (Serie)	Stückpreis
HSCA (Kunststoff)	5	B	(schwarz)	SET100	2	HFS5	
	6	S	(Hell-grau)			HFS6	
	8	Y	(gelb)			HFS8	
	845	R	(Rot)			HFS8-45	
HSCL (Weicher Kunststoff)	5	B	(schwarz)	SET100	2	HFS5	
	6	S	(Hell-grau)			HFS6	
	8					HFS8	
	845					HFS8-45	

Länge 2m.
Preise in der Tabelle beziehen sich auf 100 Stück.

Preisunterschied zwischen Einzelstück und Set

(Bsp.) Spaltabdeckung Werkstoff: Kunststoff, Farbe: schwarz

Teile-nummer	Stückz.	Länge (m)	Stückpreis	Meter-Stückpreis
HSCA5-B	1	2		
HSCAS5-B-SET5	5	1.5		
HSCA5-B-SET100	100	2		

Ordering Example

Teile-nummer	-	Farbe	-	SET
HSCA6	-	B		
HSCAS5	-	S	-	SET5
HSCA5	-	B	-	SET100

Abdeckprofile

Schaumstoff, Aluminium flach, Aluminium

Schaumstoffausführung



RoHS10

Abdeckprofile (Schaumstoff)

Für Serie HFS5
HSCJ5
HSCJF5

Für Serie HFS8, HFS8-45
HSCJ8
HSCJF8



Für Serie HFS6
HSCJ6
HSCJF6



Ausführung	Werkstoff	Farbe	Wärmebeständigkeit
HSCJ	Chloroprenkautschuk-Schaumstoff	Schwarz	100°C
HSCJF	Silikonkautschuk-Schaumstoff	Zinnober	200°C

Spaltabdeckungen aus Schaumstoff können für gebogene Aluminiumprofile verwendet werden (**S.534**, **582**, **639**).

Standardlänge (Schaumstoff)

Teile-nummer Ausführung	Nr.	Farbe	Länge m	Profil (Serie)	① Chloropren-Kautschuk-Schaumstoff Stückpreis 1 ~ 8 Stk.	Mengen-Rabatt 9~50	② Silikon-Kautschuk-Schaumstoff Stückpreis 1 ~ 8 Stk.	Mengen-Rabatt 9~50
HSCJ	5	B (schwarz)	12	HFS5				
	6	R (zinnober)		HFS6				
	8			HFS8 HFS8-45				

For orders larger than indicated quantity, please check with WOS.

Ordering Example

Teile-nummer	-	Farbe	-	Länge
HSCJ6	-	B	-	12
HSCJF8	-	R	-	500

Konfigurierbare Länge (Schaumstoff)

Teile-nummer Ausführung	Nr.	Farbe	Länge 1mm-Schritte	Profil (Serie)	① Chloropren-Kautschuk-Schaumstoff Stückpreis/m 1 ~ 50 Stk.	② Silikon-Kautschuk-Schaumstoff Stückpreis/m 1 ~ 50 Stk.
HSCJF	5	B (schwarz)	100~3000	HFS5		
	6	R (zinnober)		HFS6		
	8			HFS8 HFS8-45		

Bei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte bei WOS anfragen.

Aluminium flach
Aluminium



RoHS10

Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
HSCZ, HSCM	Aluminium (EN AW-6063-T5 Äquiv.)	Eloxiert

Nutabdeckungen (Aluminiumprofil, flach)

Für Serie HFS5
HSCZ5



Für Serie HFS6
HSCZ6



Für Serie HFS8
HSCZ8



Für Serie HFS8-45
HSCZ845



Abdeckprofile (Aluminium)

Für Serie HFS5
HSCM5



Für Serie HFS6
HSCM6



Für Serie HFS8, HFS8-45
HSCM8



Konfigurierbare Länge (Aluminium flach)

Teile-nummer		Länge 1mm-Schritte	Profil (Serie)	Stückpreis Weniger als 300mm 1 ~ 9 Stk.	Mengenrabatt unter 300mm 10~19	20~50	Stückpreis/m ab 300mm 1 ~ 9 Stk.	Mengen-Rabatt min. 300mm 10~19	20~50
HSCZ	5	50~2500	HFS5						
	6		HFS6						
	8		HFS8						
	845		HFS8-45						

Ordering Example

Teile-nummer	-	Länge
HSCZ5	-	100
HSCM5	-	100

Konfigurierbare Länge (Aluminium)

Teile-nummer		Länge 1mm-Schritte	Profil (Serie)	Stückpreis/m 1 ~ 50 Stk.
HSCM	5	50~4000	HFS5	
	6		HFS6	
	8		HFS8 HFS8-45	

Example

• Beispiel für Vormontage



• Beispiel für Nachmontage



Kann auf montierten Profilrahmen installiert werden. (Schlagen Sie diese mit einem Hammer bzw. Kunststoffhammer ein.)