Plattenbefestigung/Plattenmontageschrauben

Stahl/rostfreier Stahl

■Plattenbefestigungen Stahl, rostfreier Stahl



Ausführung	M Werkstoff	S Oberflächenbehandlung
Stahl-Ausführung	EN 1.0330 Äquiv.	Chromatiert (III-wertig)
Edel-stahlausführung:	EN 1.4301 Äquiv.	-

■Für zentrierte Befestigung

Stahlausführung **HCBV5**

Edelstahlausführung **SHCBV5**



Stahlausführung **HCBV6**
HCBV8
HCBV8-45

Edelstahlausführung **SHCBV6**
SHCBV8
SHCBV8-45



■Für Eckmontage

Stahlausführung **HCBCV5**

Edelstahlausführung **SHCBCV5**



Stahlausführung **HCBCV6**
HCBCV8
HCBCV8-45

Edelstahlausführung **SHCBCV6**
SHCBCV8
SHCBCV8-45



Die Werte in ( ) gelten für die Ausführung aus rostfreiem Stahl.
Zur besseren Verstärkung hat die Befestigungsbohrung A/2 eine andere Höhe als die Aluminium- und Kunststoffausführung.

Example

Für die Stahl- und Edelstahlausführung (max. 5mm dick) sind für Nr. 6, 8 und 8-45 zwei Befestigungsmethoden für die Platten verfügbar, da diese Artikel geschlitzte Bohrungen haben.



■Stahlausführung

Teile-nummer Ausführung	Nr.	Masse HCBCV	Masse HCBV	Unterschied zwischen Profilseite und Anschlussfläche	S	A	B	Schraube, Mutter schraube	Stückz.	Mutter	Stückz.	HCBV Stückpreis 1 ~ 9 Stk.	HCBV Mengen-Rabatt 10~100	HCBCV Stückpreis 1 ~ 9 Stk.	HCBCV Mengen-Rabatt 10~100
HCBV HCBCV	5	29	23	0	10	30	18	CBM5-8	2	HNTT5-5	2				
	6	79	60	0~5 (regelbar)		40	25	CBM6-12		HNTT6-6					
	8	124	94		15	50	35	CBM6-15		HNTT8-6					
	8-45				17.5										

■Edelstahlausführung

Teile-nummer Ausführung	Nr.	Masse SHCBCV	Masse SHCBV	Unterschied zwischen Profilseite und Anschlussfläche	S	A	B	Schraube, Mutter schraube	Stückz.	Mutter	Stückz.	SHCBV Stückpreis 1 ~ 9 Stk.	SHCBV Mengen-Rabatt 10~100	SHCBCV Stückpreis 1 ~ 9 Stk.	SHCBCV Mengen-Rabatt 10~100
SHCBV SHCBCV	5	23	18.5	0	10	30	18	SCB5-6	2	HNTTSN5-5	2				
	6	62.5	50	0~5 (regelbar)		40	25	SCB6-10		HNTTSN6-6					
	8	113	85.5		15	50	35	SCB6-15		HNTTSN8-6					
	8-45				17.5										

Ordering Example Teile-nummer
HCBV6
SHCBCV8

Alterations Teile-nummer - (SET)
HCBV6 - SET

Option	Opt.-Nr.	Spez.	Halterung	Schraube, Mutter: Für Profilmontage schraube	Stückz.	Mutter	Stückz.	Für Plattenbefestigung schraube	Stückz.
Passender Schrauben- und Mutternsatz	SET	Passende Schrauben und Muttern werden im Satz geliefert.	HCBCV5 HCBV5	CBM5-8	2	HNTT5-5	2	HCBM5-10 (unten)	1
			HCBCV6 HCBV6	CBM6-12		HNTT6-6			
			HCBCV8 HCBCV8-45 HCBV8 HCBV8-45	CBM6-15		HNTT8-6			
			SHCBCV5 SHCBV5	SCB5-6		HNTTSN5-5		SHCBM5-10 (unten)	
			SHCBCV6 SHCBV6	SCB6-10		HNTTSN6-6			
			SHCBCV8 SHCBCV8-45 SHCBV8 SHCBV8-45	SCB6-15		HNTTSN8-6			

■Befestigungsschrauben für Platten

Mit markierte Teilenummern sind nicht RoHS-konform.

RoHS10

HCBM
SHCBM (Edelstahl)
HCBMB (chromatiert, III-wertig, schwarz)



Ausführung	M Werkstoff	S Oberflächenbehandlung
HCBM	Legierter Stahl für mechanische Struktur	Glänzend chromatiert
SHCBM	EN 1.4301 Äquiv.	-
HCBMB	Legierter Stahl für mechanische Struktur	chromatiert, III-wertig (schwarz)

Teile-nummer Ausführung	M	Länge L	HCBM Stückpreis 1 ~ 79 Stk.	HCBM Mengen-Rabatt 80~99	HCBM Mengen-Rabatt 100~200	SHCBM Stückpreis 1 ~ 79 Stk.	SHCBM Mengen-Rabatt 80~99	SHCBM Mengen-Rabatt 100~200	HCBMB Stückpreis 1 ~ 79 Stk.	HCBMB Mengen-Rabatt 80~99	HCBMB Mengen-Rabatt 100~200
HCBM	5	10									
SHCBM (Edel-stahl)		12									
HCBMB (chromatiert, III-wertig)		15									

L-Maß 15 gilt für HCBR. Für andere Schrauben siehe **S.751**.

■Für HCBM, SHCBM and HCBMB sind zu jeder Größe Packungen verfügbar (500 Stück pro Packung).

M-L	HCBM	SHCBM	HCBMB
5-10	Set mit 500 Stk. (SET1)	Set mit 500 Stk. (SET1)	Set mit 500 Stk. (SET1)
5-12			
5-15			

Bei der Bestellung bitte die Stückzahl beachten. Bei einer Bestellung von HCBM5-10-SET1 werden 500 Stk. geliefert.

Ordering Example Teile-nummer - L
HCBM5 - 10

Teile-nummer - L - SET1
HCBM5 - 10 - SET1 (500 Stk.)

Gleitschienen/Distanzstücke für Schiebeelement

Kunststoffausführung

■Gleitschienen

RoHS10

HRLFLJ2
(Für 2 Reihen mit 5mm-dicker Platte)



HRLFLJ3
(Für 3 Reihen mit 5mm-dicker Platte)



Gleitschienen mit den Gleitschienenverbindern am Aluminiumprofil befestigen.

M Werkstoff: ABS-Kunststoff (hellgrau)

Teile-nummer Ausführung	Nr.	Länge 1mm-Schritte	Profil (Serie)	Gewicht kg/m	Stückpreis/m
HRLFLJ	2	50~2000	HFS5 HFS6 HFS8(-45)	0.185	
	3			0.277	

■Gleitschienenverbinder



RoHS10

HRLCN5



HRLCN6



HRLCN8



Zur Befestigung der Gleitschienen an den Aluminiumprofilen.

M Werkstoff: Polypropylen (hellgrau)

Teile-nummer Ausführung	Nr.	Länge 1mm-Schritte	Profil (Serie)	Gewicht kg/m	Stückpreis/m
HRLCN	5	50~2000	HFS5	0.045	
	6		HFS6	0.064	
	8		HFS8(-45)	0.072	

Ordering Example

Teile-nummer	-	Länge
HRLFLJ3	-	1000
HRLCN6	-	1000

Example

Verbindung mit dem Profil





*Verwenden Sie HRLCN8 auch für HFS8-50 und HFS8-60.

• Wählen Sie HRLFLJ3 und HRLCN6, um eine 3-reihige Schiene an die Rahmen der Serie HFS6 anzubringen.



• Seitenansicht Nachmontage



Plattenmaße

■Distanzstücke für Schiebeelement

RoHS10

HRLSP



Ausführung	M Werkstoff	Wärmebeständigkeit
HRLSP	Polyethylen (schwarz)	-45~80°C

Example





Zum Einfügen in die unteren der Gleitschienenreihen
Kann mit einer Schere oder einem Werkzeugmesser zugeschnitten werden.

Teile-nummer	Länge mm	Stückpreis 1 ~ 9 Stk.	Mengen-Rabatt 10~50
HRLSP	2000		

Teile-nummer	Länge mm	Stückpreis (Set mit 30 Stk.)
HRLSP-SET (Satz mit 30 Stk.)	2000	

Ordering Example Teile-nummer
HRLSP
HRLSP-SET